



Đèn nến và đèn chùm LED thủy tinh có thể điều chỉnh độ sáng, đáp ứng tiêu chuẩn cao về trải nghiệm chiếu sáng

MASTER GLASS LED candles and lusters

Mang thiết kế cổ điển truyền thống, Bóng đèn LED sợi đốt cổ điển vừa có hình dạng như đèn nến và đèn chùm sợi đốt vốn dĩ đã rất quen thuộc, vừa có ưu điểm của công nghệ LED bền bỉ. Đây là một sản phẩm lý tưởng, mang đến bầu không khí ấm cúng cho khách hàng. Người dùng có thể điều chỉnh độ sáng của đèn nến và đèn chùm MASTER LED để có các mức quang thông khác nhau, cùng nhiệt độ màu khác nhau. Bóng đèn Led MASTER thủy tinh giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể, hơn bóng đèn LED thông thường đến 30%, đồng thời mang đến chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Chi phí bảo trì cũng giảm xuống vì đèn có tuổi thọ 25.000 giờ.

Lợi ích

- tiết kiệm năng lượng, có mức tiêu thụ điện năng ít hơn 30% so với đèn nến và đèn chùm LED tiêu chuẩn của Philips
- Tuổi thọ cực cao, hạn chế nhu cầu thay bóng
- Dễ dàng thay thế cho bóng đèn thông thường

MASTER GLASS LED candles and lusters

Tính năng

- thiết kế độc đáo với hình dạng cổ điển
- phù hợp hoàn hảo và hoàn thiện chất lượng cao
- Chất lượng ánh sáng cực tốt với độ hoàn màu siêu cao (CRI>95)
- Với công năng trang trí, đèn tô điểm cho không gian cả khi bật và tắt
- Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân hoặc các chất độc hại khác

Ứng dụng

- Sử dụng trong hộ gia đình
- Khách sạn: nhà hàng và khách sạn

Phiên bản



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1






LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

MASTER GLASS LED candles and lusters

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

MASTER GLASS LED candles and lusters

Thông tin chung

Chu kỳ bật/tắt	20.000
Tuổi thọ định mức	25.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu (CCT)	2200 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90
Mã màu ánh sáng	922-927
Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức	70 %

Vận hành và điện

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ định mức tối đa	70 °C
-----------------------------	-------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
--	---

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
-------------------------	------------

Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 45 °C
--	------------------

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm

Order Code	Full Product Name	Quang thông
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	
		Công suất	tương đương
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Công suất	
		Công suất	tương đương
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W

Cơ khí và vỏ đèn

MASTER GLASS LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh

