



# Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

## MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

### Voordelen

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

### Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>90)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

### Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen

## Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL

## Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen

## Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

### Algemene informatie

Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

### Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	300 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	90
Kleurcode	927
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	470 lm

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	40 W

### Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

### Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514355477	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
8719514355491	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
8719514355538	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
8719514355439	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
8719514355514	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355477	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Helder	P45

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355491	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Mat	P45

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355538	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Mat	P45
8719514355439	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Helder	B35
8719514355514	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Helder	P45

