



LED-kerter har både et klassisk design samt fordelene ved langvarig LED-teknologi og fungerer godt til daglige belysningsopgaver

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>80)
- De er designet til at blive set og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restaurant

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Versions



MZD LEDCLA 25W B35 E14




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14




LEDcandle E14 B35



LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND




CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Versions



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Målskitse







| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 45 mm | 78 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 35 mm | 97 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 45 mm | 80 mm |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 45 mm | 78 mm |





| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 45 mm | 78 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 45 mm | 80 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 35 mm | 97 mm |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 35 mm | 123 mm |
| CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 35 mm | 123 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 35 mm | 97 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 45 mm | 80 mm |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 35 mm | 97 mm |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Generelle oplysninger

| | |
|------------------|----------|
| Skiftecyklus | 20.000 |
| Normeret levetid | 15.000 t |

Lysteknisk

| | |
|--|-------|
| Spredningsvinkel (nom.) | 300 ° |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |

Drift og el

| | |
|--------------------|--------------|
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Opstartstid (nom.) | 0,5 s |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

Generelle oplysninger

| Order Code | Full Product Name | Fod |
|--------------|--|-----|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | E14 |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | E14 |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | E27 |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | E14 |
| 929002028292 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | E14 |
| 929002028392 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | E14 |
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | E14 |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | E14 |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | E14 |
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | E14 |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | E27 |
| 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | E27 |
| 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | E27 |
| 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | E27 |
| 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | E14 |
| 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | E27 |
| 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | E14 |
| 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | E14 |
| 929001345392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | E14 |
| 929001238492 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | E14 |
| 929001238592 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | E14 |
| 929001889792 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | E14 |
| 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | E14 |
| 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | E14 |
| 929002028192 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | E14 |
| 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | E27 |
| 929002024392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | E14 |

Lysteknisk

| Order Code | Full Product Name | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvekode | Lysstrøm |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 4000 K | 840 | 806 lm |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929002028292 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929002028392 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 4000 K | 840 | 806 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvekode | Lysstrøm |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 2700 K | 827 | 470 lm |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 4000 K | 840 | 806 lm |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 2700 K | 827 | 470 lm |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

| Order Code | Full Product Name | Korreleret farvetemperatur | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|----------|
| | | (nom.) | Farvekode | Lysstrøm |
| 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 4000 K | 840 | 806 lm |
| 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001345392 | CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 2700 K | 827 | 470 lm |
| 929001238492 | CorePro LED CandleND2-25W E14BA35 827CL G | 2700 K | 827 | 250 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korreleret farvetemperatur | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|----------|
| | | (nom.) | Farvekode | Lysstrøm |
| 929001238592 | CorePro LED CandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 2700 K | 827 | 250 lm |
| 929001889792 | CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 2700 K | 827 | 470 lm |
| 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 2700 K | 827 | 470 lm |
| 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 2700 K | 827 | 806 lm |
| 929002028192 | CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 4000 K | 840 | 806 lm |
| 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 2700 K | 827 | 470 lm |
| 929002024392 | CorePro LED CandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 4000 K | 840 | 470 lm |

Drift og el

| Order Code | Full Product Name | Strømforsbrug | Wattforbrugsækvivalent |
|--------------|---|---------------|------------------------|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 6,5 W | 60 W |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 6,5 W | 60 W |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 2 W | 25 W |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 2,2 W | 25 W |
| 929002028292 | CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 6,5 W | 60 W |
| 929002028392 | CorePro LED CandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 6,5 W | 60 W |
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 2,2 W | 25 W |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 4,3 W | 40 W |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 6,5 W | 60 W |

| Order Code | Full Product Name | Strømforsbrug | Wattforbrugsækvivalent |
|--------------|--|---------------|------------------------|
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 6,5 W | 60 W |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 2,2 W | 25 W |
| 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 4,3 W | 40 W |
| 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 6,5 W | 60 W |
| 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 6,5 W | 60 W |
| 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 2,2 W | 25 W |
| 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 6,5 W | 60 W |
| 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 2 W | 25 W |
| 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 2 W | 25 W |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

| Order Code | Full Product Name | Strømforbrug | Wattforbrugsækvivalent |
|--------------|--|--------------|------------------------|
| 929001345392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 4,3 W | 40 W |
| 929001238492 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 2 W | 25 W |
| 929001238592 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 2 W | 25 W |
| 929001889792 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 4,3 W | 40 W |
| 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 4,3 W | 40 W |

| Order Code | Full Product Name | Strømforbrug | Wattforbrugsækvivalent |
|--------------|--|--------------|------------------------|
| 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 6,5 W | 60 W |
| 929002028192 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 6,5 W | 60 W |
| 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 4,3 W | 40 W |
| 929002024392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 4,3 W | 40 W |

Temperatur

| Order Code | Full Product Name | T-kappe, maks. (nom.) |
|--------------|--|--------------------------|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 55 °C |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 55 °C |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 30 °C |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 36 °C |
| 929002028292 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 55 °C |
| 929002028392 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 55 °C |
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 36 °C |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 55 °C |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 55 °C |
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 55 °C |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 36 °C |
| 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 55 °C |
| 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 55 °C |
| 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 55 °C |

| Order Code | Full Product Name | T-kappe, maks. (nom.) |
|--------------|--|--------------------------|
| 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 36 °C |
| 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 55 °C |
| 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 36 °C |
| 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 36 °C |
| 929001345392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 55 °C |
| 929001238492 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 36 °C |
| 929001238592 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 36 °C |
| 929001889792 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 45 °C |
| 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 °C |
| 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 55 °C |
| 929002028192 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 55 °C |
| 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 45 °C |
| 929002024392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 55 °C |

Mekanik og armaturhus

| Order Code | Full Product Name | Pære finish | Lyskildeform |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | Klar | P45 |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | Klar | P45 |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | Klar | P45 |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | Matteret | B35 |
| 929002028292 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | Matteret | B35 |
| 929002028392 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | Matteret | B35 |

| Order Code | Full Product Name | Pære finish | Lyskildeform |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | Matteret | P45 |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | Matteret | P45 |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | Matteret | P45 |
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | Matteret | P45 |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | Matteret | P45 |
| 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | Matteret | P45 |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas









| Order Code | Full Product Name | Pære finish | Lyskildeform | Order Code | Full Product Name | Pære finish | Lyskildeform |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|---|-------------|--------------|
| 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | Matteret | P45 | 929001238592 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | Klar | ST35 |
| 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | Matteret | P45 | 929001889792 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | Klar | B35 |
| 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | Matteret | BA35 | 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | Klar | P45 |
| 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | Klar | P45 | 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | Klar | B35 |
| 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | Klar | P45 | 929002028192 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | Klar | B35 |
| 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | Klar | B35 | 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | Klar | P45 |
| 929001345392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | Matteret | B35 | 929002024392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | Klar | B35 |
| 929001238492 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | Klar | BA35 | | | | |

Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code | Full Product Name | Omgivelsestemperaturområde | Energiforbrug kWh/1000 t. | Order Code | Full Product Name | Omgivelsestemperaturområde | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 929002028592 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929001345792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | -20 til +45 °C | 5 kWh |
| 929002028692 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929002029292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh |
| 929001238792 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | -20 til +45 °C | 2 kWh | 929002029392 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh |
| 929001345292 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | -20 °C til 45 °C | 3 kWh | 929001345892 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | - | 3 kWh |
| 929002028292 | CorePro LEDLusterND6.5-60W B35 E14827FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929002029092 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | -20 til +45 °C | 7 kWh |
| 929002028392 | CorePro LEDLusterND6.5-60WB35 E14 840FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929001238692 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | -20 °C til 45 °C | 2 kWh |
| 929001345492 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | -20 til +45 °C | 3 kWh | 929001238392 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | -20 °C til 45 °C | 2 kWh |
| 929001345592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | -20 til +45 °C | 5 kWh | 929001345392 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827B35FRG | -20 til +45 °C | 5 kWh |
| 929002028792 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929001238492 | CorePro LEDLusterND2-25W E14BA35 827CL G | -20 °C til 45 °C | 2 kWh |
| 929002028892 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | -20 til +45 °C | 7 kWh | 929001238592 | CorePro LEDLusterND2-25W ST35 E14 827CLG | -20 °C til 45 °C | 2 kWh |
| 929001345692 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | -20 til +45 °C | 3 kWh | 929001889792 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827B35CLG | -20 til +45 °C | 5 kWh |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

| Order Code | Full Product Name | Omgivelsestemperaturområde | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 929001890492 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | -20 til +45 °C | 5 kWh |
| 929002028092 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | -20 til +45 °C | 7 kWh |
| 929002028192 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | -20 til +45 °C | 7 kWh |
| 929001890592 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | -20 til +45 °C | 5 kWh |
| 929002024392 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | -20 til +45 °C | 5 kWh |



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

