



Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, τα κεριά **LED** διαθέτουν κλασική σχεδίαση με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία **LED**.

### Κεριά και luster CorePro GLASS LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτό το κεριό LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού είναι μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού παρέχει 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες LED CorePro Glass παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός για τον φωτισμό κλιμακωσασίων. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

## Κεριά και luster CorePro GLASS LED

### Οφέλη

- 30% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά κεριά και luster LED της Philips
- Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

### Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με καλή χρωματική απόδοση (CRI>80)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας

### Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W  
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR  
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14

## Κερία και luster CorePro GLASS LED

### Versions



LED classic 40W B35 E14  
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR\_LEDCL\_0028-Product  
photo



SPPR\_LEDCL\_0029-Product  
photo




MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827  
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827  
CL ND

## Κερία και luster CorePro GLASS LED

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

## Κερία και luster CorePro GLASS LED

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

## Κερί και luster CorePro GLASS LED

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

## Κερίά και luster CorePro GLASS LED

### Γενικές πληροφορίες

Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

### Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

## Κερία και luster CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

### Θερμοκρασία

## Κερίά και luster CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Διαφανές	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Διαφανές	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Διαφανές	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Ματ	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Ματ	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Ματ	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Ματ	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Ματ	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Ματ	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Ματ	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Ματ	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Ματ	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Ματ	P45
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Ματ	P45





Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Ματ	BA35
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Διαφανές	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Διαφανές	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Διαφανές	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Ματ	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Διαφανές	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Διαφανές	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Διαφανές	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Διαφανές	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Διαφανές	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Διαφανές	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Διαφανές	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Διαφανές	B35

### Έγκριση και Εφαρμογή

## Κεριά και luster CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	-20 έως +45 °C	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	-20 °C έως +45 °C	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	-20 έως +45 °C	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	-20 έως +45 °C	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	-20 έως +45 °C	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	-20 έως +45 °C	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	-	3 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	-20 °C έως +45 °C	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	-20 °C έως +45 °C	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	-20 έως +45 °C	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	-20 °C έως +45 °C	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	-20 °C έως +45 °C	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	-20 έως +45 °C	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	-20 έως +45 °C	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	-20 έως +45 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	-20 έως +45 °C	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	-20 έως +45 °C	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	-20 έως +45 °C	5 kWh



## Κερί και luster CorePro GLASS LED

