



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard
- L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Application

- Maison
- Hôtellerie

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Versions



SPPR_LEDCL_0029-Product photo




MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14




LEDbulb Classic 40W E27 P45 827 CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827 CL ND





Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm





Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Culot
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		
		corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		
		corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		électrique	Puissance équivalente
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		électrique	Puissance équivalente
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Mécanique et boîtier

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparent	P45
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Transparent	P45
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparent	P45
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Dépoli	B35
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Dépoli	B35
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Dépoli	B35
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Dépoli	P45
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Dépoli	P45
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Dépoli	P45
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Dépoli	P45
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Dépoli	P45
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Dépoli	P45
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Dépoli	P45
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Dépoli	P45

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Dépoli	BA35
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparent	P45
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparent	P45
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparent	B35
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Dépoli	B35
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparent	BA35
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparent	ST35
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparent	B35
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparent	P45
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparent	B35
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Transparent	B35
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparent	P45
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Transparent	B35









Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	-20 à +45 °C	2 kWh
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	-20 °C à 45 °C	3 kWh
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	-20 à +45 °C	3 kWh
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	-20 à +45 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	-20 à +45 °C	3 kWh
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	-20 à +45 °C	5 kWh
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	-	3 kWh
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	-20 à +45 °C	7 kWh

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	-20 °C à 45 °C	2 kWh
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	-20 °C à 45 °C	2 kWh
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	-20 à +45 °C	5 kWh
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	-20 °C à 45 °C	2 kWh
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	-20 °C à 45 °C	2 kWh
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	-20 à +45 °C	5 kWh
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	-20 à +45 °C	5 kWh
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	-20 à +45 °C	7 kWh
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	-20 à +45 °C	5 kWh
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	-20 à +45 °C	5 kWh



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

