PHILIPS

Lighting

A mindennapi világítási feladatokhoz tervezett LED-es gyertyaizzók a klasszikus izzólámpák megszokott formáját a hosszú élettartamú LED technológia előnyeivel ötvözik

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es gyertyaizzók megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a lépcsőházak megvilágításához, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Előnyök

- 30%-kal több energiát takarítanak meg, mint a normál Philips LED-gyertya- és csillárégők
- A LED-es gyertyaizzó nagyon hosszú élettartammal rendelkezik, ami csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások

- Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kiváló fényminőség jó színvisszaadással (CRI>80)
- Látványra tervezve – remekük mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Alkalmazás

- Otthonok
- Vendéglátóipar

Versions

LEDluster E14 P45

LED Lamps, LEDluster ND 2-25W P45 E27 CL

LEDluster E27 P45

MZD LEDCLA 25W P45 E14

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Versions

MZD LEDCLA 25W B35 E14

LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK

SPPR_LEDCL_0028-Product photo

SPPR_LEDCL_0029-Product photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14

MZD LEDCLA 40W P45 E14

LEDcandle E14 B35

LEDbulb Classic 40W E27 P45 827 CL ND

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Versions



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827 CL ND

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Átlátszó	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Átlátszó	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Átlátszó	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Matt	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Matt	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Matt	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Matt	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Matt	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Matt	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Matt	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Matt	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Matt	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Matt	P45

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Matt	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Átlátszó	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Átlátszó	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Átlátszó	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Matt	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Átlátszó	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Átlátszó	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Átlátszó	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Átlátszó	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Átlátszó	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Átlátszó	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Átlátszó	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Átlátszó	B35

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	-20 – +45 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	-20 – +45 °C	7 kWh

CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	-20 – +45 °C	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	–20 és 45 °C között	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	-20 – +45 °C	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	-20 – +45 °C	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	-20 – +45 °C	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	-20 – +45 °C	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	-20 – +45 °C	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	-20 – +45 °C	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	–20 és 45 °C között	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	–20 és 45 °C között	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	-20 – +45 °C	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	–20 és 45 °C között	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	–20 és 45 °C között	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	-20 – +45 °C	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	-20 – +45 °C	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	-20 – +45 °C	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	-20 – +45 °C	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	-20 – +45 °C	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	-20 – +45 °C	5 kWh



CorePro üveg LED-es gyertya- és csillárégők











© 2026 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.