



Per l'illuminazione di tutti i giorni, le lampadine a candela LED presentano un design classico con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Vantaggi

- Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine a candela e sferiche LED Philips standard
- La lampadina a candela LED ha una durata molto lunga che riduce la necessità di sostituzioni
- Semplice sostituzione retrofit delle lampade tradizionali

Caratteristiche

- design tradizionale con forme classiche
- adattabilità perfetta e finitura di alta qualità
- Ottima qualità della luce con buona resa dei colori (CRI>80)
- Progettate per essere notate, sia accese che spente
- Rispetto dell'ambiente: senza mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Casa
- Hotel, ristoranti e bar

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Versions



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Informazioni generali

Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	300 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandle ND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Trasparente	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Trasparente	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Trasparente	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Smerigliata	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Smerigliata	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Smerigliata	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Smerigliata	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Smerigliata	P45

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Smerigliata	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Smerigliata	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Smerigliata	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Smerigliata	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Smerigliata	P45
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Smerigliata	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Trasparente	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Trasparente	P45

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Trasparente	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Smerigliata	B35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Trasparente	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Trasparente	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Trasparente	P45

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Trasparente	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Trasparente	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Trasparente	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Trasparente	B35


Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Da -20 a +45 °C	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Da -20 °C a 45 °C	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Da -20 a +45 °C	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Da -20 a +45 °C	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Da -20 °C a 45 °C	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Da -20 °C a 45 °C	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Da -20 °C a 45 °C	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Da -20 a +45 °C	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Da -20 a +45 °C	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Da -20 a +45 °C	5 kWh




Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G




(cd/1000lm)

0°




(cd/1000lm)

0°




(cd/1000lm)

0°




(cd/1000lm)

0°




(cd/1000lm)

0°




(cd/1000lm)

0°



(cd/1000lm)

0°



(cd/1000lm)

0°

