



De LED-kaarlamp combineert de klassieke vorm van gloeilampen met de voordelen van duurzame LED-technologie en is geschikt voor dagelijks gebruik

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarlamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Voordelen

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- De LED-kaarslamp heeft een zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een goede kleurweergave (CRI>80)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Versions



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Versions






LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Maatschets







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Algemene informatie	
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		(nom.)	Kleurcode	
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
8719514347182	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom
		(nom.)	Kleurcode	
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Helder	P45
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Helder	P45
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Helder	P45
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Mat	B35
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Mat	B35
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Mat	B35
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Mat	P45
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Mat	P45
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Mat	P45
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Mat	P45

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Mat	P45
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Mat	P45
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Mat	P45
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Mat	P45
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Mat	BA35
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Helder	P45
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Helder	P45
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Helder	B35
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Mat	B35
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Helder	BA35

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Helder	ST35
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Helder	B35
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Helder	P45
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Helder	B35











Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Helder	B35
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Helder	P45
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Helder	B35

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	-20 tot +45 °C	2 kWh
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	-20 °C t/m 45 °C	3 kWh
8719514347502	CorePro LEDcandleND6.5-60W B35 E14827FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347526	CorePro LEDcandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	-20 tot +45 °C	3 kWh
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	-20 tot +45 °C	3 kWh
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	-20 tot +45 °C	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	-	3 kWh
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	-20 °C t/m 45 °C	2 kWh
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	-20 °C t/m 45 °C	2 kWh
8719514347182	CorePro LEDcandleND4.3-40W E14 827B35FRG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514377592	CorePro LEDcandleND2-25W E14BA35 827CL G	-20 °C t/m 45 °C	2 kWh
8719514347724	CorePro LEDcandleND2-25W ST35 E14 827CLG	-20 °C t/m 45 °C	2 kWh
8719514347267	CorePro LEDcandleND4.3-40W E14 827B35CLG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347489	CorePro LEDcandleND6.5-60W B35 E14840CLG	-20 tot +45 °C	7 kWh
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	-20 tot +45 °C	5 kWh
8719514347403	CorePro LEDcandleND4.3-40W E14 840B35CLG	-20 tot +45 °C	5 kWh

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

