

L'alternativa LED più conveniente per sostituzione di lampade tradizionali a scarica in installazioni con lampioni

Trueforce Core LED SON-T

Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

Vantaggi

- Aspetto simile a quello delle lampade convenzionali al sodio
- Soluzione perfetta per sostituzione di lampade tradizionali a scarica con collegamento diretto alla rete elettrica (tensione di rete)
- fattore di protezione IP65 adatto per applicazioni per esterni

Trueforce Core LED SON-T

Caratteristiche

- Tecnologia con filamento LED ad alta potenza
- Finitura con vetro trasparente, distribuzione della luce uniforme
- Dimensioni compatte
- IP65
- Protezione da sovratensione 2 KV

Applicazione

- Strade e vie
- Gallerie
- Parcheggi al coperto

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips per lo schema elettrico e le istruzioni di montaggio

Versions




LED TForce Core road 26W E27 MV



LED TForce Core road 26W 740 E27 MV




Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm

Trueforce Core LED SON-T

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	188 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	188 mm

Trueforce Core LED SON-T

Informazioni generali

Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	25.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	Tubolare

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	330 °	3000 K	730	2.800 lm
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	330 °	4000 K	740	3.000 lm
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2.700 lm
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	300 °	2700 K	727	4.000 lm
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	300 °	3000 K	730	4.200 lm
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	300 °	4000 K	740	4.500 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7.200 lm
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7.500 lm
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6.500 lm
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	8.800 lm
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	10.000 lm
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	8.800 lm

Funzionamento e parte elettrica

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	-	17 W
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	26 W
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	26 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	-	40 W
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	-	45 W
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	-	49 W
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	-	45 W




Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	36,8 °C
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	36,8 °C
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	36,8 °C
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	36,6 °C
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	36,6 °C
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	36,6 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh



Trueforce Core LED SON-T

