



MASTER - LED HID SON-T ile HID ve SON Yol lambaları için en uygun maliyetli LED yedeđi

Trueforce Core LED SON-T

Philips CorePro LED HID SON-T lambaları, Yüksek Yođunluklu Deşarj (HID) lambalarının yerini alabilecek kolay ve kısa geri ödeme süreli bir LED çözümü sunar. Bu yeni nesil ürünler, anında tasarruf sağlayan düşük başlangıç yatırımıyla HID deđişimine LED'in enerji verimliliđi ve uzun kullanım ömrü avantajlarını getirir. Ayrıca, diđer HID lambalarla aynı lamba boyutuna ve ışık dağılımına sahip olacak şekilde tasarlandıkları için, farkı asla anlamayacaksınız. Hepsini yüksek güçte LED filament teknolojisi sayesinde. Ayrıca, benzersiz IP65 tasarımı, dış mekan uygulamaları için kullanılabilmesi anlamına gelir

Faydaları

- Kısa yatırım geri ödeme süresi ile maliyet tasarruflu ampuller
- Düşük başlangıç yatırımı
- Aydınlatma kalitesini artırmanın kolay yolu

Trueforce Core LED SON-T

Özellikler

- Yüksek enerji tasarruflu lambalar
- Uzun ömür - 25.000 saat
- 2KV ani akım korumalı
- CRI 70 ile hoş beyaz ışık
- Lambanın etrafında çok yönlü ışık
- Doğrudan Şebeke bağlantısı ile ek Enerji tasarrufu
- IP65 ürünü (Dış mekan uygulamaları için IP dereceli soketler gereklidir)

Uygulama

- Yol ve Sokak
- Tünel
- Garajlar

Güvenlik ve uyarılar

- Bağlantı şeması ve talimatlar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın veya bir Philips aydınlatma temsilcisine danışın.

Versions



LED TForce Core road 32W 722 E40 MV



LED TForce Core road Tshape E27 1




LED TForce Core LED road 17W E27 MV



LED TForce Core road 26W 740 E27 MV







LED TForce Core road 20W 722 E27 MV



LED TForce MAS SONT EU1

Trueforce Core LED SON-T

Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	47 mm	229 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Trueforce Core LED SON-T

Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	213 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	38,5 mm	188 mm
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	188 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	188 mm

Genel Bilgiler

Nominal kullanım ömrü 25.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) 70

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) 70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması Şeffaf

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı -30 - +45 °C

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Anahtar Döngüsü
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	E40	50.000
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15.000
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15.000
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50.000
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27	50.000
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50.000
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	50.000
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	50.000
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50.000
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50.000
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40	50.000
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	E27	50.000
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40	50.000
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40	50.000
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40	50.000

Işık Teknik Ayrıntıları

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk		Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	300 °	2200 K	2200	5.200 lm
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	330 °	3000 K	730	4.200 lm
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	330 °	4000 K	740	4.500 lm
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	4.000 lm
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2.700 lm
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	300 °	2700 K	727	4.000 lm
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	300 °	3000 K	730	4.200 lm
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	300 °	4000 K	740	4.500 lm

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk		Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7.200 lm
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7.500 lm
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6.500 lm
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	300 °	2200 K	2200	3.200 lm
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	8.800 lm
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	10.000 lm
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	8.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	-	32 W
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	-	17 W
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	26 W
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	26 W

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	-	40 W
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	-	20 W
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	-	45 W
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	-	49 W
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	-	45 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	39,4 °C
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44,55 °C
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44,55 °C
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	44,55 °C
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	36,8 °C
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	36,6 °C
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	36,6 °C
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	36,6 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	33,2 °C
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	Tübüler
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	T şeklinde
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	T şeklinde
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	T38
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	Tübüler

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	Tübüler
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	Tübüler
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	Tübüler
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	Tübüler
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	Tübüler



Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	Tübüler
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	Tübüler
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	Tübüler

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	Tübüler
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	Tübüler

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	32 kWh
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	20 kWh
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh



Trueforce Core LED SON-T

