



Una solución ideal para los instaladores y los clientes quienes desean una instalación fácil, una comodidad visual y una calidad excelente

LED empotrable Latam

La luz empotrable Latam ofrece una excelente experiencia para el consumidor, que incluye comodidad para la vista, calidad confiable y rendimiento sobresaliente. Además proporciona soluciones resistentes al agua e interruptores DIP dentro de esta familia, que brindan un controlador integrado o separado y muchas opciones de CCT.

Beneficios

- Iluminación LED confortante que no lastima tus ojos
- Larga duración
- Rendimiento extraordinario y confiabilidad

Características

- EyeComfort
- Segura de usar y calidad confiable
- Alta emisión de lúmenes

Aplicaciones


- Comercios
- Oficinas
- Hotelería

Versions



SL052 RD SPOT WH MV 20240702

Plano de dimensiones



LED empotrable Latam

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Tipo óptico	Haz de luz estrecho
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	110 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	6.2 W
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10+25
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5000 h	5

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	2700 K 27K WH WV	80 lm/W	500 lm
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	6500 K 65K WH WV	88 lm/W	550 lm

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929002655401	SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV	((, 0.457, 0.41) 6SDCM
929002655601	SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV	((, 0.312, 0.328) 6SDCM

LED empotrable Latam

