

PHILIPS

Lighting



Desempenho confiável. Todos os dias

Smartbright Waterproof WT065C

A linha Smartbright Waterproof WT065C proporciona o máximo desempenho e durabilidade a um grande valor. Como uma solução de luminária LED pronta para uso para todas as suas necessidades diárias, ela pode ser implantada em uma ampla variedade de locais.

Benefícios

- Luminária robusta e à prova d'água
- Fácil instalação
- Qualidade Philips testada

Características

- Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 6.800 lm, 5 pés)
- IP65/IK08
- 30K Hr L70B50, 3 anos de garantia
- Suportes montados no teto e ganchos de suspensão incluídos como acessórios
- Clipes de metal fáceis de instalar, controles deslizantes mais longos e prensa-cabos disponíveis para cablagem passante

Aplicação

- Depósitos
- Estacionamentos
- Fabricas


Smartbright Waterproof WT065C

Versions




WT065C L1200

Desenho dimensional



WT065C L1200



WT065C L1500

Smartbright Waterproof WT065C

Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	>80
Dados elétricos e de operação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	
Line Frequency	220 a 240 V
	50 or 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza e branco
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Código de proteção de entrada	IP65
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Marca CE	Não
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	4000 K	125 lm/W	6.800 lm
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	6500 K	125 lm/W	6.800 lm
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	4.800 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	53 W
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	53 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	44 W

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	(0,38,0,38) SDCM≤6



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto

à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte

de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de

propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2023, Agosto 8 - Dados sujeitos a alteração

Smartbright Waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	(0.31,0.34) SDCM≤6
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 8 - Dados sujeitos a alteração