



完美結合時尚設計、效能和價值，適用於商店照明和旅館照明

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Essential SmartBright Projector ST033T 是一款超值產品，專為大眾市場交易而設計。它的設計可替代商店和旅館照明應用中的鹵素和 CDM 標準型投射燈具。這種軌道式燈具適合在商店照明中用來讓產品更為耀眼，或者用來凸顯某些物體。外觀清澈且充滿當代風格的設計，加上整合式驅動器，使得 Essential SmartBright Projector 成為眾多照明應用的寵兒。備有白色和黑色 2 種顏色選擇，利於商店業者選擇能完美融入商店環境的照明產品。這款產品與前代產品相比，不僅符合成本效益，產品設計方面也更為時尚和輕巧。

优点

- 相較於傳統 CDM 標準式投射燈具，營運成本因節能設計和使用壽命延長而大幅降低
- 適用於大眾市場商店照明應用的超值產品
- Essential SmartBright Projector 外觀拋光透徹簡單，絕對能完美融入大多數的室內設計。

特点


- 採用白色或黑色拋光的低調設計
- 流明輸出從 800 至 2500 Lm。
- 節能：80 lm/W
- 整合式驅動器和一致的軌道轉接器
- 色溫 3000 或 4000 K

应用

- 時尚
- 商店照明
- 旅館照明

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

二维绘图



運轉與電力

保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	110 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz

機械與外罩

機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20

認證與應用

CE 標誌	無
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

一般資訊

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	部件	裝置部件數量
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	-	-	-
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	是	EB	單位
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	是	EB	單位
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	-	-	-
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	-	-	-
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	是	EB	單位
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	是	EB	單位
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	-	-	-
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	是	EB	單位
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	是	EB	單位
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	是	EB	單位
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	是	EB	單位
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	是	EB	單位

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	部件	裝置部件數量
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	是	EB	單位
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	是	EB	單位
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	是	EB	單位
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	是	EB	單位
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	是	EB	單位
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	是	EB	單位
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	是	EB	單位

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源光 束角度	相關色溫 (標稱)	演色性		Order Code	Full Product Name	光源光 束角度	相關色溫 (標稱)	演色性	
				指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)					指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	-	3000 K	>80	80 lm/W	911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	24°	3000 K	>90	80 lm/W
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	24°	3000 K	>90	80 lm/W	911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	24°	4000 K	>90	85 lm/W
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	24°	4000 K	>90	85 lm/W	911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	36°	3000 K	>90	80 lm/W
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	-	3000 K	>80	80 lm/W	911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	36°	4000 K	>90	85 lm/W
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	-	4000 K	>80	85 lm/W	911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	36°	3000 K	>90	80 lm/W
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	24°	3000 K	>90	80 lm/W	911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	36°	4000 K	>90	85 lm/W
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	24°	4000 K	>90	85 lm/W	911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	24°	3000 K	>90	80 lm/W
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	-	4000 K	>80	90 lm/W	911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	24°	4000 K	>90	85 lm/W
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	24°	3000 K	>90	80 lm/W	911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	24°	3000 K	>90	80 lm/W
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	24°	4000 K	>90	85 lm/W	911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	24°	4000 K	>90	85 lm/W

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光通量	光源數	光學裝置類型	Order Code	Full Product Name	光通量	光源數	光學裝置類型
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	1,600 lm	-	-	911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	800 lm	1	光束角度 24°
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	2,640 lm	1	光束角度 24°	911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	850 lm	1	光束角度 24°
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	2,805 lm	1	光束角度 24°	911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	2,640 lm	1	光束角度 24°
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	2,400 lm	-	-	911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	2,805 lm	1	光束角度 24°
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	2,500 lm	-	-	911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	560 lm	1	光束角度 36°
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	1,600 lm	1	光束角度 24°	911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	595 lm	1	光束角度 36°
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	1,700 lm	1	光束角度 24°	911401844487	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	560 lm	1	光束角度 36°
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	900 lm	-	-	911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	595 lm	1	光束角度 36°
					911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	800 lm	1	光束角度 24°
					911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	850 lm	1	光束角度 24°
					911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	1,600 lm	1	光束角度 24°
					911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	1,700 lm	1	光束角度 24°

運轉與電力

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	20 W	-
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	33 W	無
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	33 W	無
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	30 W	-
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	30 W	-
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	20 W	無
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	20 W	無
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	10 W	-
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	10 W	無
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	10 W	無

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	33 W	無
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	33 W	無
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	7 W	無
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	7 W	無
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	7 W	無
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	7 W	無
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	10 W	無
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	10 W	無
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	20 W	無
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	20 W	無

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	否	-
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	-	不適用
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	-	不適用
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	否	-
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	否	-
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	-	不適用
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	-	不適用
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	否	-
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	-	不適用
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	-	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	-	不適用
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	-	不適用
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	-	不適用
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	-	不適用
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	-	不適用
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	-	不適用
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	-	不適用
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	-	不適用
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	-	不適用
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	-	不適用

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	聚碳酸酯樹脂	白色 RAL 9003
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	聚碳酸酯樹脂	黑色

認證與應用

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍	灼熱絲測試
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	-20 至 +45 °C	-
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	-20 至 +45 °C	-
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	-20 至 +45 °C	-
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	-20 至 +45 °C	-
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍	灼熱絲測試
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	-20 °C 至 45 °C	溫度 650°C、持續時間 30 秒

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度	光通量容限
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	+/-10%
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	+/-10%
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	+/-10%
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	+/-10%
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%

Order Code	Full Product Name	點火色度	光通量容限
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5	-0%,+20%
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5	-0%,+20%

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

