



LED til spesialbruk

CorePro Plastic LED-spesialiteter

LED-spesialitetene kan enkelt monteres i visse bruksområder.

Fordeler

- energisparing med LED-teknologi
- enkelt valg og rask montering

Funksjoner

- energisparing med LED-teknologi
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- enkel montering

Søknad

- Hjem
- Hotell
- Butikk



Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

CorePro Plastic LED-spesialiteter

Målskisse



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Generell informasjon

Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Teknisk belysning

CorePro Plastic LED-spesialiteter

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsværer
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsværer
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C


Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stav
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stav

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	-20 til +45 °C	2 kWh



CorePro Plastic LED-spesialiteter

