



lâmpadas LED para aplicações específicas

Especialidades CorePro Plastic LED

As especialidades LED podem ser facilmente instaladas para determinadas aplicações.

Benefícios

- poupança de energia com tecnologia LED
- escolha e instalação fáceis

Características

- poupança de energia com tecnologia LED
- Longa vida útil
- instalação fácil

Aplicação

- Habitações
- Hotéis
- Lojas



Especialidades CorePro Plastic LED

Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

Desenho dimensional



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Especialidades CorePro Plastic LED

Informações gerais

Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
-----------------------	-------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Tubos
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Tubos

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Especialidades CorePro Plastic LED

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	-20 °C a 45 °C	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	-20 °C a 45 °C	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	-20 a +45 °C	2 kWh

