



# Lămpi cu LED pentru aplica ii speciale

## Produse din plastic de tip LED CorePro

Produsele de tip LED pot fi montate cu ușurin ă pentru aplica ii specifice.

### Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu tehnologia LED
- Selec ie și instalare facile

### Caracteristici

- Reducere a consumului de energie cu tehnologia LED
- Durată mare de via ă
- Instalare simplă

### Cerere

- Locuin e
- Hoteluri
- Magazine

### Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27  
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

## Produse din plastic de tip LED CorePro

### Cote



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

#### Informații generale

Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

#### Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

#### Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

#### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

#### Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

#### Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

### Date tehnice lumină

## Produse din plastic de tip LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

### Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

### Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C



### Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Tijă
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Tijă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

### Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	De la -20 până la +45 °C	2 kWh



## Produse din plastic de tip LED CorePro

