



LED-ljuskällor för särskilda användningsområden

CorePro Plastic LED Specialties

LED Specialties kan enkelt installeras för särskilda tillämpningar.

Fördelar

- Energibesparing med LED-teknik
- Enkelt val och enkel installation

Funktioner

- Energibesparing med LED-teknik
- Lång livslängd
- Enkel installation

Användning

- Hem
- Hotell
- Butik

CorePro Plastic LED Specialties

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Måttskiss



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic LED Specialties

Allmän information

Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	240 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
--------------------------	---------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Motsvarande effekt
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stav
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stav

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Användning och godkännande

CorePro Plastic LED Specialties

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	-20 till +45 °C	2 kWh

