

深凹聚光燈

8880292



深嵌入式聚光燈採用三層光學設計，具有防眩光功能，是目前市場上的標誌性技術。

深嵌設計為消費者找到出色的體驗機會，包括眼睛舒適度、可靠的品質和絕佳的性能，特別是防眩光特性。

优点

- 舒適不眩眼的 LED 燈光
- 長效使用壽命
- 可靠且驚人的效能

Applications

- 商店
- 辦公室照明
- 旅館照明


特点

- 三層光學科技
- EyeComfort
- 表現出色
- 可靠安全及值得信賴的品質

Versions



二维绘图



一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	90
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	無
保護等級 IEC	安全等級 II
控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
外罩色彩	灰色
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
認證與應用	
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	0.015 %

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光學裝置類型
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	560 lm	3000 K	80.00 lm/W	光束角度 36°
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	560 lm	3000 K	80.00 lm/W	光束角度 36°
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	600 lm	4000 K	85.71 lm/W	光束角度 24°
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	730 lm	3000 K	81.11 lm/W	光束角度 24°
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	730 lm	3000 K	81.11 lm/W	光束角度 36°
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	800 lm	4000 K	88.89 lm/W	光束角度 24°
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	800 lm	4000 K	88.89 lm/W	光束角度 36°
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	1,000 lm	3000 K	90.91 lm/W	光束角度 36°
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	1,000 lm	3000 K	90.91 lm/W	光束角度 36°
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	1,080 lm	4000 K	98.18 lm/W	光束角度 36°
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	1,080 lm	4000 K	98.18 lm/W	光束角度 36°
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	540 lm	3000 K	77.14 lm/W	光束角度 36°
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	540 lm	3000 K	77.14 lm/W	光束角度 36°
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	580 lm	4000 K	82.86 lm/W	光束角度 36°
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	580 lm	4000 K	82.86 lm/W	光束角度 36°

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	7 W
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	7 W
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	7 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	9 W
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	9 W
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	9 W
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	9 W
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	11 W
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	11 W
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	11 W
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	11 W
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	7 W
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	7 W
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	7 W
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	7 W

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
929003216210	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003216310	RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003216510	RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM
929003216810	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003216910	RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003217110	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM
929003217210	RS350 G2 RC Rd D75 9W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM
929003217410	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 24D 1H	(0.4341, 0.3993) 5SDCM
929003217510	RS350 G2 RC Rd D75 11W 30K 36D 1H	(0.4341, 0.3993) 5SDCM
929003217710	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 24D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM
929003217810	RS350 G2 RC Rd D75 11W 40K 36D 1H	(0.3732, 0.3641) 5SDCM
929003215010	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 24D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003215110	RS350 G2 RC Rd D55 7W 30K 36D 1H	(0.4369, 0.404) 5SDCM
929003215310	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 24D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM
929003215410	RS350 G2 RC Rd D55 7W 40K 36D 1H	(0.3804, 0.3767) 5SDCM