PHILIPS

MASTER VALUE LED Spot PAR

8936061

Die ideale Lösung für Akzentbeleuchtung

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

Vorteile

- Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen
- Geringere Wartungskosten
- Nachrüstbar und kompatibel zu vorhandenen Leuchten mit E27-Fassung

Applications

- Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
- Licht im Haus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
- Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Merkmale

- Dimmbarer Bereich
- Lichtbündel ohne UV- und Wärmestrahlung - dadurch weniger Wärmeentwicklung zum Schutz wärmeempfindlicher Objekte
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen – RoHS-konform
- Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden

Versions

LED Classic 50W PAR20 E27 WW 25D D 1SRT4

LED Classic 100W PAR38 WW 25D D 1PF 4 S

LED Classic 75W PAR30S WW 25D D 1PF 4 S

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit (Nom)	0.5 s

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Lichtstrom	Lichtstärke (Nom)	Ähnlichste Farbtemperatur
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	927	25 Grad	500 lm	1'500 cd	2700 K
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	930	25 Grad	515 lm	1'600 cd	3000 K
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	940	25 Grad	540 lm	1'700 cd	4000 K
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	927	40 Grad	500 lm	1'000 cd	2700 K
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	930	40 Grad	515 lm	1'000 cd	3000 K
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	940	40 Grad	540 lm	1'100 cd	4000 K
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	927	25 Grad	1'000 lm	4'800 cd	2700 K
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	927	25 Grad	740 lm	3'000 cd	2700 K
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	930	25 Grad	760 lm	3'000 cd	3000 K
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	940	25 Grad	820 lm	3'000 cd	4000 K

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9.5 W	75 W
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9.5 W	75 W
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9.5 W	75 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.