PHILIPS

Lighting

# En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

## Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

Enerji fiyatlarının artması ve AB'nin Yeşil Mutabakatı'nın enerji tasarruflu bina yenilemelerini finanse etmeye devam etmesiyle birlikte, birçok kişi şirketlerinin aydınlatmasını daha sürdürülebilir hale getirmenin yollarını araştırıyor. Yeni Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8, daha sürdürülebilir aydınlatmaya giden yolda gerçek bir atılımdır. Mevcut floresan lambanızı veya şerit LED'inizi doğrudan değiştirir ve çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra ilk andan itibaren büyük enerji maliyeti düşüşü sunar!

### Faydaları

- Standart şerit LED'e kıyasla %44'e varan enerji tasarrufu ile mutlak performans
- 100.000 saate kadar güvenilir performans
- Başlangıçtan itibaren CO2 ve enerji maliyeti tasarrufu

### Özellikler

- Ultra verimlilik, inanılmaz bir A sınıfı enerji verimliliği derecesine ulaşır
- Ortalama %40 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
- 100.000 saate varan kullanım ömrü
- Gerektiğinde ışık sağlayan ve dönebilen uç kapağı
- Kırılmaz, IEC 61549'a göre 4 m yükseklikten düz betona yatay düşme testinden geçmiştir
- Ürün düzeyinde NSF sertifikasıyla desteklenen, ilave koruma gerektirmeyen kolay HACCP uygulaması sağlayın.

### Uygulama

- Endüstri ve depo
- Ofis, eğitim ve perakende

# Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

## Versions

**LEDtube 1200mm 15W G13**

## Boyutlu çizim




| D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 25.8mm | 28mm | 1198.2mm | 1205.3mm | 1212.4mm |

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA | 25,8 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 1.205,3 mm | 1.212,4 mm |
| MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA | 25,8 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 1.205,3 mm | 1.212,4 mm |




| D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 25.8mm | 28mm | 1498.8mm | 1505.9mm | 1513mm |

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | 25,8 mm | 28 mm | 1.498,8 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |
| MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA | 25,8 mm | 28 mm | 1.498,8 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |

# Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Kapak Tabanı** | G13 Rotatable end-cap |
| **Anahtar Döngüsü** | 200.000 |
| **Nominal kullanım ömrü** | 100.000 h |
| **Işık Teknik Ayrıntıları** | |
| **Işın Açısı (Nom)** | 160 ° |
| **Renk oluşturma dizini (CRI)** | 80 |
| **Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)** | 70 % |
| **Çalıştırma ve Elektrik** | |
| **Giriş Frekansı** | 50 ila 60 Hz |
| **Başlangıç Saati (Nom)** | 0,5 s |
| **Kontroller ve Dim Etme** | |
| **Dim Edilebilir** | Hayır |
| **Mekanik ve Muhafaza** | |
| **Lamba Kaplaması** | Buzlu |
| **Lamba Biçimi** | T8 |
| **Onay ve Uygulama** | |
| **Ortam sıcaklığı aralığı** | -20 ila +45 °C |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | Renk Kodu | Işık Akısı |
|---|---|---|---|---|
| 43166900 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA | 4000 K | 840 | 2.500 lm |
| 43168300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | 4000 K | 840 | 3.700 lm |
| 26959000 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA | 6500 K | 865 | 2.500 lm |
| 26961300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA | 6500 K | 865 | 3.700 lm |

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Hat Frekansı | Güç Tüketimi |
|---|---|---|---|
| 43166900 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA | 50 to 60 Hz | 11,9 W |
| 43168300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | 50 to 60 Hz | 17,6 W |

| Order Code | Full Product Name | Hat Frekansı | Güç Tüketimi |
|---|---|---|---|
| 26959000 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA | - | 11,9 W |
| 26961300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA | - | 17,6 W |

## Sıcaklık

| Order Code | Full Product Name | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|---|---|---|
| 43166900 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA | 40 °C |
| 43168300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | 45 °C |

| Order Code | Full Product Name | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|---|---|---|
| 26959000 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA | 40 °C |
| 26961300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA | 45 °C |

## Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. |
|---|---|---|
| 43166900 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA | 12 kWh |
| 43168300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA | 18 kWh |
| 26959000 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA | 12 kWh |
| 26961300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA | 18 kWh |



# Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient










© 2025 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.