



# CoreLine Highbay Gen5: snadná montáž, vynikající osvětlení

## CoreLine Highbay Gen5

Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla a svítidla CoreLine Highbay Gen5 jsou toho jasným důkazem. Tato spolehlivá svítidla s vysokou účinností a velmi dlouhou životností přináší velkou úsporu energie a zároveň jsou méně náročná na údržbu. Se svítidly CoreLine Highbay se navíc velmi snadno manipuluje. Můžete je instalovat do stávající rozvodné sítě a díky vnějšímu konektoru s krytím IP65 je elektrické připojení naprosto snadné – svítidla není nutné otvírat. Navíc máte na výběr mezi úzkým a širokým vyzařovacím úhlem a můžete si tak osvětlení přesně přizpůsobit svým potřebám. Tato řada zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace a snímači pohybu a denního světla. Svítidla CoreLine Highbay Gen5 tedy můžete používat s libovolným systémem propojeného osvětlení Interact.

### Výhody

- Úspory nákladů na energii a údržbu
- Snadná montáž díky jedinému závěsnému háku a externímu konektoru, k dispozici montážní konzola pro větší flexibilitu
- Ideální pro celkové osvětlení díky odolnému provedení a vysokému stupni krytí (IP65) proti vodě a prachu
- Výběr ze čtyř typů produktů: BY121P, BY122P, BY120P a BY122X

# CoreLine Highbay Gen5

## Vlastnosti

- Dlouhá životnost 50 000 hodin s minimálně 85% světelným tokem ve srovnání s počáteční úrovní a vysoký měrný výkon až 160 lm/W
- Možnost volby vyzařování: úzký a široký paprsek s nízkou mírou oslnění bez dalšího příslušenství
- Moderní tělo z vysoce kvalitního hliníku litého pod vysokým tlakem
- Jednobodová montáž a vnější předinstalovaný elektrický konektor s krytím IP65
- Volitelné verze: se stmíváním DALI, s integrovaným bezdrátovým připojením (kompatibilní se systémem Interact)

## Aplikace





- Všeobecné výrobní provozy
- Výstavní haly
- Velkosklady a logistická centra
- Haly s vysokým stropem

## Versions






Standard product photo, CoreLine  
highbay gen5, BY121P

## Rozměrové výkresy




# CoreLine Highbay Gen5


## Rozměrové výkresy




## Detaily o výrobku



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

# CoreLine Highbay Gen5

## Detaily o výrobku

CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket mounting




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



# CoreLine Highbay Gen5

## Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Servisní štítek	Ano

## Světelně technické

Index podání barev (CRI)	>80
--------------------------	-----

## Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

## Mechanické a materiály

Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP65

## Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-30 až +50 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,5
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1

## Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

## Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 jednotka
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 jednotka
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 jednotka
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 jednotka
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 jednotky
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 jednotky
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 jednotky
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 jednotky
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 jednotka
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 jednotka
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 jednotky
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 jednotky
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 jednotka
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 jednotka
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 jednotka
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 jednotka
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 jednotka
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 jednotka
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 jednotka
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 jednotka
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 jednotka
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 jednotka
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 jednotka
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 jednotka
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 jednotka
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 jednotka
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 jednotka
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 jednotka
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 jednotka
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 jednotka
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 jednotka
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 jednotka
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 jednotka

## Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek	

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Široké vyzařování	

## CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)	Světelný tok	
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	174 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek	
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	174 lm/W	25 000 lm	Široké vyzařování	
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek	
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Široké vyzařování	
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek	
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Široké vyzařování	
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Úzký paprsek	
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Široké vyzařování	
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Úzký paprsek	
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Široké vyzařování	
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Úzký paprsek	
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Široké vyzařování	
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Úzký paprsek	
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Široké vyzařování	
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Úzký paprsek	
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Široké vyzařování	

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)	Světelný tok	
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Úzký paprsek	
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Široké vyzařování	
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Úzký paprsek	
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Široké vyzařování	
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	163 lm/W	20 500 lm	Úzký paprsek	
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	163 lm/W	20 500 lm	Široké vyzařování	
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Úzký paprsek	
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Široké vyzařování	
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Úzký paprsek	
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Široké vyzařování	
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	167 lm/W	10 500 lm	Úzký paprsek	
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	167 lm/W	10 500 lm	Široké vyzařování	
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Úzký paprsek	
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Široké vyzařování	
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Úzký paprsek	
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Široké vyzařování	

## CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Úzký	paprsek
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Široké	vyzařování
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Úzký	paprsek

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Široké	vyzařování
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Úzký	paprsek
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Široké	vyzařování

### Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	144 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	144 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	144 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	144 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	154 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	154 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	154 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	154 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	181 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	181 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	190 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	190 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	121 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	121 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	69 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	69 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	126 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	126 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	121 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	121 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	69 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	69 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	126 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	126 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	93 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	93 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	63 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	63 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	63 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	63 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	88 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	88 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	69 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	69 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	122 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	122 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	147 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	147 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	182 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	182 W

### Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	Stmívatelné	úroveň ztlumení
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	Stmívatelné	úroveň ztlumení
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ano	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ano	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Ano	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Ano	-	20%

## CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ano	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ano	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ano	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ano	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ano	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ano	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Ano	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Ano	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Ano	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Ano	-	10%

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ano	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Ano	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Ne	-	Není k dispozici
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Ne	-	Není k dispozici
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%

### Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08

# CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05


Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

## Počáteční parametry (podle IEC)


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401629208




Polar Normal (separate) - 911401629408




Polar Normal (separate) - 911401629308


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401629508




Polar Normal (separate) - 911401629608




Polar Normal (separate) - 911401629708




Polar Normal (separate) - 911401629808




Polar Normal (separate) - 911401629908




Polar Normal (separate) - 911401630008




Polar Normal (separate) - 911401630208




Polar Normal (separate) - 911401630308




Polar Normal (separate) - 911401630108



Polar Normal (separate) - 911401630408



Polar Normal (separate) - 911401630508




Polar Normal (separate) - 911401630608





# CoreLine Highbay Gen5

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401633108

