



CoreLine Highbay Gen5: Εύκολη εγκατάσταση. Εξαιρετικός φωτισμός.

CoreLine Highbay Gen5

Το CoreLine Highbay Gen5 τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Είναι ένα αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης φωτιστικό με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και απαιτεί λιγότερη συντήρηση. Ταυτόχρονα, το CoreLine Highbay είναι πολύ εύκολο στον χειρισμό. Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον δίκτυο και η ηλεκτρική σύνδεση είναι μια απλή εργασία, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το φωτιστικό και με εξωτερικό σύνδεσμο IP65. Έχοντας επιλογή δύο γωνιών δέσμης, στενής και ευρείας δέσμης, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει επίσης φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες και ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης και φωτός ημέρας. Έτσι, το CoreLine Highbay Gen5 είναι έτοιμο για χρήση με οποιοδήποτε σύστημα φωτισμού που συνδέεται με το Interact.

Οφέλη

- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Εύκολη εγκατάσταση - μονό άγκιστρο ανάρτησης και εξωτερικό σύνδεσμο, πρόσθετη βάση στερέωσης για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ίδανικό για γενικά έργα φωτισμού, με στιβαρή σχεδίαση και υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)
- Επιλογή τεσσάρων ειδών προϊόντων: BY121P, BY122P, BY120P και BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 85% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και έως 160 lm/W
- Γκάμα επιλογών δέσμης: στενή και ευρεία δέσμη, για χαμηλή θάμβωση χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα
- Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο
- Στήριξη ενός σημείου και εξωτερικό ηλεκτρικό σύνδεσμο IP65, προεγκατεστημένος ηλεκτρικός σύνδεσμος
- Προαιρετικές εκδόσεις: ρύθμιση έντασης DALI, ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα (Interact Ready)

Εφαρμογή





- Γενικός φωτισμός χώρων παραγωγής
- Εκθεσιακοί χώροι
- Αποθήκες και κέντρα logistics
- Αίθουσες αναμονής με μεγάλο ύψος οροφής

Versions






Standard product photo, CoreLine
highbay gen5, BY120P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




CoreLine Highbay Gen5


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine Highbay Gen5

Λεπτομέρειες για το προϊόν




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine Highbay Gen5

Γενικές πληροφορίες

| | |
|------------------------------------|-----|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Όχι |
| Επκέτα σέρβις | Ναι |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | >80 |
|-----------------------------------|-----|

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας I |
| Τάση εισόδου | 220 έως 240 V |
| Line Frequency | 50 or 60 Hz |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Ναι |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| | |
|--------------------------------------|------|
| Χρώμα περιβλήματος | Γκρι |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK08 |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP65 |

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|----------------------------------|--|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -30 έως +50 °C |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC |
| Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 0,5 |
| Στροβοσκοπικό εφέ | 1 |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|---------------------|--------|
| Ανοχή φωτεινής ροής | +/-10% |
|---------------------|--------|

Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name | Αριθμός οργάνων |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 95582000 | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95583700 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95584400 | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95585100 | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95586800 | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | 2 μονάδες |
| 95587500 | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | 2 μονάδες |
| 95588200 | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | 2 μονάδες |
| 95589900 | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | 2 μονάδες |
| 95600100 | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95601800 | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95602500 | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | 2 μονάδες |
| 95603200 | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | 2 μονάδες |
| 95568400 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95569100 | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95570700 | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | 1 μονάδα |
| 95571400 | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | 1 μονάδα |
| 95572100 | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | 1 μονάδα |
| 95573800 | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | 1 μονάδα |
| 95576900 | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95577600 | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95578300 | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | 1 μονάδα |
| 95579000 | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | 1 μονάδα |
| 95580600 | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | 1 μονάδα |
| 95581300 | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | 1 μονάδα |
| 95598100 | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | 1 μονάδα |
| 95599800 | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | 1 μονάδα |
| 95566000 | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95567700 | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95574500 | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95575200 | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB | 1 μονάδα |
| 95596700 | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB | 1 μονάδα |
| 95597400 | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB | 1 μονάδα |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή | Τύπος οπτικού συστήματος | Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------|
| 95582000 | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | 4000 K | 174 lm/W | 25.000 lm | Στενή δέσμη | 95585100 | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | 6500 K | 174 lm/W | 25.000 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95583700 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | 4000 K | 174 lm/W | 25.000 lm | Ευρείας δέσμης | 95586800 | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | 4000 K | 162 lm/W | 25.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95584400 | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | 6500 K | 174 lm/W | 25.000 lm | Στενή δέσμη | 95587500 | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | 4000 K | 162 lm/W | 25.000 lm | Ευρείας δέσμης |

CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name | Σχετική | Απόδοση | Φωτεινή ροή | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | | |
| 95588200 | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | 6500 K | 162 lm/W | 25.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95589900 | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | 6500 K | 162 lm/W | 25.000 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95600100 | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | 4000 K | 171 lm/W | 31.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95601800 | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | 4000 K | 171 lm/W | 31.000 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95602500 | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | 4000 K | 163 lm/W | 31.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95603200 | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | 4000 K | 163 lm/W | 31.000 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95568400 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 4000 K | 169 lm/W | 20.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95569100 | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | 4000 K | 169 lm/W | 20.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95570700 | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | 4000 K | 152 lm/W | 10.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95571400 | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | 4000 K | 152 lm/W | 10.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95572100 | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | 4000 K | 163 lm/W | 20.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95573800 | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | 4000 K | 163 lm/W | 20.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95576900 | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | 6500 K | 169 lm/W | 20.500 lm | Στενή δέσμη |

| Order Code | Full Product Name | Σχετική | Απόδοση | Φωτεινή ροή | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | | |
| 95577600 | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | 6500 K | 169 lm/W | 20.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95578300 | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | 6500 K | 152 lm/W | 10.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95579000 | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | 6500 K | 152 lm/W | 10.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95580600 | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | 6500 K | 163 lm/W | 20.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95581300 | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | 6500 K | 163 lm/W | 20.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95598100 | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | 4000 K | 161 lm/W | 15.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95599800 | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | 4000 K | 161 lm/W | 15.000 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95566000 | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB | 4000 K | 167 lm/W | 10.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95567700 | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB | 4000 K | 167 lm/W | 10.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95574500 | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB | 6500 K | 167 lm/W | 10.500 lm | Στενή δέσμη |
| 95575200 | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB | 6500 K | 167 lm/W | 10.500 lm | Ευρείας δέσμης |
| 95596700 | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB | 4000 K | 170 lm/W | 15.000 lm | Στενή δέσμη |
| 95597400 | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB | 4000 K | 170 lm/W | 15.000 lm | Ευρείας δέσμης |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 95582000 | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | 144 W |
| 95583700 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | 144 W |
| 95584400 | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | 144 W |
| 95585100 | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | 144 W |
| 95586800 | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | 154 W |
| 95587500 | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | 154 W |

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 95588200 | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | 154 W |
| 95589900 | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | 154 W |
| 95600100 | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | 181 W |
| 95601800 | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | 181 W |
| 95602500 | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | 190 W |
| 95603200 | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | 190 W |

CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 95568400 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 121 W |
| 95569100 | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | 121 W |
| 95570700 | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | 69 W |
| 95571400 | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | 69 W |
| 95572100 | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | 126 W |
| 95573800 | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | 126 W |
| 95576900 | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | 121 W |
| 95577600 | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | 121 W |
| 95578300 | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | 69 W |
| 95579000 | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | 69 W |

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 95580600 | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | 126 W |
| 95581300 | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | 126 W |
| 95598100 | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | 93 W |
| 95599800 | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | 93 W |
| 95566000 | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB | 63 W |
| 95567700 | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB | 63 W |
| 95574500 | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB | 63 W |
| 95575200 | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB | 63 W |
| 95596700 | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB | 88 W |
| 95597400 | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB | 88 W |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 95582000 | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95583700 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95584400 | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95585100 | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95586800 | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | Ναι | 20% |
| 95587500 | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | Ναι | 20% |
| 95588200 | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | Ναι | 20% |
| 95589900 | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | Ναι | 20% |
| 95600100 | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95601800 | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95602500 | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | Ναι | 13% |
| 95603200 | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | Ναι | 13% |
| 95568400 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95569100 | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95570700 | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | Ναι | 20% |
| 95571400 | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | Ναι | 20% |


| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 95572100 | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | Ναι | 10% |
| 95573800 | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | Ναι | 10% |
| 95576900 | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95577600 | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95578300 | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | Ναι | 20% |
| 95579000 | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | Ναι | 20% |
| 95580600 | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | Ναι | 10% |
| 95581300 | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | Ναι | 10% |
| 95598100 | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | Ναι | 13% |
| 95599800 | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | Ναι | 13% |
| 95566000 | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95567700 | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95574500 | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95575200 | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95596700 | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 95597400 | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 95582000 | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95583700 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95584400 | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95585100 | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95586800 | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95587500 | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95588200 | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95589900 | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95600100 | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95601800 | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95602500 | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95603200 | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95568400 | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95569100 | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95570700 | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95571400 | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 95572100 | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95573800 | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95576900 | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95577600 | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95578300 | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95579000 | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95580600 | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95581300 | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95598100 | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95599800 | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95566000 | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95567700 | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95574500 | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95575200 | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95596700 | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95597400 | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401629208




Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308




Polar Normal (separate) - null - 911401629508




Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708




Polar Normal (separate) - null - 911401629808




Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008



Polar Normal (separate) - null - 911401630208




Polar Normal (separate) - null - 911401630308




Polar Normal (separate) - null - 911401630108

CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401632308




Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508




Polar Normal (separate) - null - 911401632408




Polar Normal (separate) - null - 911401632608



Polar Normal (separate) - null - 911401632808



Polar Normal (separate) - null - 911401632908



Polar Normal (separate) - null - 911401632708

