



# CoreLine Highbay Gen5: könnyen szerelhető, kiváló minőségű világítás.

## CoreLine Highbay Gen5

A CoreLine Highbay Gen5 a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű világítótesteket biztosít. Megbízható, rendkívül hatékony, nagyon hosszú élettartamú lámpatest; nagy energiamegtakarítást biztosít, és kevesebb karbantartást igényel. Ugyanakkor a CoreLine Highbay nagyon könnyen kezelhető. A lámpatest felszerelhető a meglévő hálózatra, és az elektromos csatlakozás is egyszerű feladat: nem kell kinyitni a lámpatestet, külső IP65-ös csatlakozóval rendelkezik. Két sugárzási szög közül választhat: keskeny és széles; így a világítási tervet pontosan az igényeinek megfelelően állíthatja be. Ez a termékcsalád magában foglalja az Interactra előkészített lámpatesteket is, amelyek beépített vezeték nélküli kommunikációval és beépített mozgás- és napfényérzékelővel rendelkeznek. Így a CoreLine Highbay Gen5 készen áll az Interact hálózatalapú világítástechnikai rendszerrel való használatra.

### Előnyök

- Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
- Könnyen felszerelhető – egyetlen függesztőhoroggal és külső csatlakozóval rendelkezik, a további rögzítőelem nagyobb rugalmasságot biztosít
- Robusztus kialakítása és magas víz- és porállósági osztálya (IP65) ideális megoldássá teszi általános alkalmazási területeken
- Négy terméktípus kapható: BY121P, BY122P, BY120P és BY122X

# CoreLine Highbay Gen5

## Szolgáltatások

- Hosszú élettartam és nagy hatásfok: 50 000 óra a kezdeti szinthez viszonyítva legalább 85%-os fluxus mellett; 160 lm/W-ig
- Választható sugárzási szögek: keskeny és széles sugárzási szög, hogy további tartozékok nélkül biztosítható legyen a káprázás alacsony szintje
- Modern, kiváló minőségű alumíniumöntvény ház
- Egyponthoz rögzítés és IP65-ös külső, előre felszerelt elektromos csatlakozó
- Választható változatok: DALI fényerőszabályzás, beépített vezeték nélküli kapcsolat (Interactra előkészített)

## Alkalmazás





- Általános gyártási területek
- Kiállítócsarnokok
- Raktárak és logisztikai központok
- Nagy belmagasságú társalgók

## Versions






Standard product photo, CoreLine  
highbay gen5, BY122P

## Méretezett rajza




# CoreLine Highbay Gen5


## Méretezett rajza




## Termék részletei



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

# CoreLine Highbay Gen5

## Termék részletei

CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket mounting




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



# CoreLine Highbay Gen5

## Általános információ

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Előtét mellékelve     | Igen |
| Cserélhető fényforrás | Nem  |
| Szervizcímke          | Igen |

## Technikai adatok

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Színvisszaadási index (CRI) | >80 |
|-----------------------------|-----|

## Működtetés és elektronika

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| IEC védelmi osztály             | I. biztonsági osztály |
| Bemeneti feszültség             | 220–240 V             |
| Hálózati frekvencia             | 50 or 60 Hz           |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas | Igen                  |

## Mechanika és tokozás

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ház színe                       | Szürke |
| Por és víz elleni védelem kódja | IP65   |

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -30 – +50 °C                                 |
| CE jelölés                       | Igen                                         |
| ENEC jel                         | ENEC-jel                                     |
| Gyúlékonysági jelzés             | Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez |
| Izzóhuzalozás teszt              | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s         |
| Villogás (PstLM)                 | 0,5                                          |
| Stroboszkóp hatás (SVM)          | 1                                            |

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Fényáram-tolerancia | +/-10% |
|---------------------|--------|

## Általános információ

| Order Code | Full Product Name               | Előtétegyeségek száma |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 95582000   | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB    | 1 egység              |
| 95583700   | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB    | 1 egység              |
| 95584400   | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB    | 1 egység              |
| 95585100   | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB    | 1 egység              |
| 95586800   | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB    | 2 egység              |
| 95587500   | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB    | 2 egység              |
| 95588200   | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB    | 2 egység              |
| 95589900   | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB    | 2 egység              |
| 95600100   | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB    | 1 egység              |
| 95601800   | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB    | 1 egység              |
| 95602500   | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB    | 2 egység              |
| 95603200   | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB    | 2 egység              |
| 95568400   | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB    | 1 egység              |
| 95569100   | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB    | 1 egység              |
| 95570700   | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB    | 1 egység              |
| 95571400   | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB    | 1 egység              |
| 95572100   | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB    | 1 egység              |
| 95573800   | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB    | 1 egység              |
| 95576900   | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB    | 1 egység              |
| 95577600   | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB    | 1 egység              |
| 95578300   | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB    | 1 egység              |
| 95579000   | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB    | 1 egység              |
| 95580600   | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB    | 1 egység              |
| 95581300   | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB    | 1 egység              |
| 95598100   | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB    | 1 egység              |
| 95599800   | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB    | 1 egység              |
| 95566000   | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB    | 1 egység              |
| 95567700   | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB    | 1 egység              |
| 95574500   | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB    | 1 egység              |
| 95575200   | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB    | 1 egység              |
| 95596700   | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB    | 1 egység              |
| 95597400   | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB    | 1 egység              |
| 95590500   | BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 | 1 egység              |
| 95591200   | BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 | 1 egység              |
| 95592900   | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 | 1 egység              |
| 95593600   | BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 | 1 egység              |
| 95594300   | BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 | 1 egység              |
| 95595000   | BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 | 1 egység              |
| 95604900   | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 | 1 egység              |
| 95605600   | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 | 1 egység              |

## Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name            | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram  | Az optika típusa       | Order Code | Full Product Name            | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram  | Az optika típusa      |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 95582000   | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | 4000 K                               | 174 lm/W                   | 25 000 lm | Keskeny sugárzási szög | 95583700   | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | 4000 K                               | 174 lm/W                   | 25 000 lm | Széles sugárzási szög |

## CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name                   | Korrelált                  | Fényhasznosítás |           | Az optika típusa       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
|            |                                     | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram  |                        |
| 95584400   | BY122P G5<br>LED250S/86<br>5 PSU NB | 6500 K                     | 174 lm/W        | 25 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95585100   | BY122P G5<br>LED250S/86<br>5 PSU WB | 6500 K                     | 174 lm/W        | 25 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95586800   | BY122P G5<br>LED250S/84<br>0 PSD NB | 4000 K                     | 162 lm/W        | 25 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95587500   | BY122P G5<br>LED250S/84<br>0 PSD WB | 4000 K                     | 162 lm/W        | 25 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95588200   | BY122P G5<br>LED250S/86<br>5 PSD NB | 6500 K                     | 162 lm/W        | 25 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95589900   | BY122P G5<br>LED250S/86<br>5 PSD WB | 6500 K                     | 162 lm/W        | 25 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95600100   | BY122P G5<br>LED300S/84<br>0 PSU NB | 4000 K                     | 171 lm/W        | 31 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95601800   | BY122P G5<br>LED300S/84<br>0 PSU WB | 4000 K                     | 171 lm/W        | 31 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95602500   | BY122P G5<br>LED300S/84<br>0 PSD NB | 4000 K                     | 163 lm/W        | 31 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95603200   | BY122P G5<br>LED300S/84<br>0 PSD WB | 4000 K                     | 163 lm/W        | 31 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95568400   | BY121P G5<br>LED200S/84<br>0 PSU NB | 4000 K                     | 169 lm/W        | 20 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95569100   | BY121P G5<br>LED200S/84<br>0 PSU WB | 4000 K                     | 169 lm/W        | 20 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95570700   | BY121P G5<br>LED105S/84<br>0 PSD NB | 4000 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95571400   | BY121P G5<br>LED105S/84<br>0 PSD WB | 4000 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95572100   | BY121P G5<br>LED200S/84<br>0 PSD NB | 4000 K                     | 163 lm/W        | 20 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95573800   | BY121P G5<br>LED200S/84<br>0 PSD WB | 4000 K                     | 163 lm/W        | 20 500 lm | Széles sugárzási szög  |

| Order Code | Full Product Name                      | Korrelált                  | Fényhasznosítás |           | Az optika típusa       |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
|            |                                        | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram  |                        |
| 95576900   | BY121P G5<br>LED200S/86<br>5 PSU NB    | 6500 K                     | 169 lm/W        | 20 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95577600   | BY121P G5<br>LED200S/86<br>5 PSU WB    | 6500 K                     | 169 lm/W        | 20 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95578300   | BY121P G5<br>LED105S/86<br>5 PSD NB    | 6500 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95579000   | BY121P G5<br>LED105S/86<br>5 PSD WB    | 6500 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95580600   | BY121P G5<br>LED200S/86<br>5 PSD NB    | 6500 K                     | 163 lm/W        | 20 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95581300   | BY121P G5<br>LED200S/86<br>5 PSD WB    | 6500 K                     | 163 lm/W        | 20 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95598100   | BY121P G5<br>LED150S/84<br>0 PSD NB    | 4000 K                     | 161 lm/W        | 15 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95599800   | BY121P G5<br>LED150S/84<br>0 PSD WB    | 4000 K                     | 161 lm/W        | 15 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95566000   | BY120P G5<br>LED105S/84<br>0 PSU NB    | 4000 K                     | 167 lm/W        | 10 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95567700   | BY120P G5<br>LED105S/84<br>0 PSU WB    | 4000 K                     | 167 lm/W        | 10 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95574500   | BY120P G5<br>LED105S/86<br>5 PSU NB    | 6500 K                     | 167 lm/W        | 10 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95575200   | BY120P G5<br>LED105S/86<br>5 PSU WB    | 6500 K                     | 167 lm/W        | 10 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95596700   | BY120P G5<br>LED150S/84<br>0 PSU NB    | 4000 K                     | 170 lm/W        | 15 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95597400   | BY120P G5<br>LED150S/84<br>0 PSU WB    | 4000 K                     | 170 lm/W        | 15 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95590500   | BY122X G5<br>LED105S/84<br>0 SIA NB H4 | 4000 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95591200   | BY122X G5<br>LED105S/84<br>0 SIA WB H4 | 4000 K                     | 152 lm/W        | 10 500 lm | Széles sugárzási szög  |

## CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name                      | Korrelált                  | Fényhasznosítás |           | Az optika típusa       |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
|            |                                        | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram  |                        |
| 95592900   | BY122X G5<br>LED200S/84<br>0 SIA NB H4 | 4000 K                     | 168 lm/W        | 20 500 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95593600   | BY122X G5<br>LED200S/84<br>0 SIA WB H4 | 4000 K                     | 168 lm/W        | 20 500 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95594300   | BY122X G5<br>LED250S/84<br>0 SIA NB H4 | 4000 K                     | 170 lm/W        | 25 000 lm | Keskeny sugárzási szög |

| Order Code | Full Product Name                      | Korrelált                  | Fényhasznosítás |           | Az optika típusa       |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
|            |                                        | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram  |                        |
| 95595000   | BY122X G5<br>LED250S/84<br>0 SIA WB H4 | 4000 K                     | 170 lm/W        | 25 000 lm | Széles sugárzási szög  |
| 95604900   | BY122X G5<br>LED300S/84<br>0 SIA NB H4 | 4000 K                     | 170 lm/W        | 31 000 lm | Keskeny sugárzási szög |
| 95605600   | BY122X G5<br>LED300S/84<br>0 SIA WB H4 | 4000 K                     | 170 lm/W        | 31 000 lm | Széles sugárzási szög  |

### Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name            | Teljesítményfelvétel |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 95582000   | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | 144 W                |
| 95583700   | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | 144 W                |
| 95584400   | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | 144 W                |
| 95585100   | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | 144 W                |
| 95586800   | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | 154 W                |
| 95587500   | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | 154 W                |
| 95588200   | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | 154 W                |
| 95589900   | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | 154 W                |
| 95600100   | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | 181 W                |
| 95601800   | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | 181 W                |
| 95602500   | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | 190 W                |
| 95603200   | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | 190 W                |
| 95568400   | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 121 W                |
| 95569100   | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | 121 W                |
| 95570700   | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | 69 W                 |
| 95571400   | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | 69 W                 |
| 95572100   | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | 126 W                |
| 95573800   | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | 126 W                |
| 95576900   | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | 121 W                |
| 95577600   | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | 121 W                |

| Order Code | Full Product Name               | Teljesítményfelvétel |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 95578300   | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB    | 69 W                 |
| 95579000   | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB    | 69 W                 |
| 95580600   | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB    | 126 W                |
| 95581300   | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB    | 126 W                |
| 95598100   | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB    | 93 W                 |
| 95599800   | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB    | 93 W                 |
| 95566000   | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB    | 63 W                 |
| 95567700   | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB    | 63 W                 |
| 95574500   | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB    | 63 W                 |
| 95575200   | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB    | 63 W                 |
| 95596700   | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB    | 88 W                 |
| 95597400   | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB    | 88 W                 |
| 95590500   | BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 | 69 W                 |
| 95591200   | BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 | 69 W                 |
| 95592900   | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 | 122 W                |
| 95593600   | BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 | 122 W                |
| 95594300   | BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 | 147 W                |
| 95595000   | BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 | 147 W                |
| 95604900   | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 | 182 W                |
| 95605600   | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 | 182 W                |

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name               | Szabályozható | Beépített | Maximális          |
|------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
|            |                                 |               | vezérlés  | szabályozási szint |
| 95582000   | BY122P G5<br>LED250S/840 PSU NB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |
| 95583700   | BY122P G5<br>LED250S/840 PSU WB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |
| 95584400   | BY122P G5 LED250S/865<br>PSU NB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |
| 95585100   | BY122P G5 LED250S/865<br>PSU WB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |
| 95586800   | BY122P G5<br>LED250S/840 PSD NB | Igen          | -         | 20%                |

| Order Code | Full Product Name               | Szabályozható | Beépített | Maximális          |
|------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
|            |                                 |               | vezérlés  | szabályozási szint |
| 95587500   | BY122P G5<br>LED250S/840 PSD WB | Igen          | -         | 20%                |
| 95588200   | BY122P G5 LED250S/865<br>PSD NB | Igen          | -         | 20%                |
| 95589900   | BY122P G5 LED250S/865<br>PSD WB | Igen          | -         | 20%                |
| 95600100   | BY122P G5<br>LED300S/840 PSU NB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |
| 95601800   | BY122P G5<br>LED300S/840 PSU WB | Nem           | -         | Nem alkalmazható   |

## CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name            | Szabályozható | Beépített vezérlés | Maximális szabályozási szint |
|------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 95602500   | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | Igen          | -                  | 13%                          |
| 95603200   | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | Igen          | -                  | 13%                          |
| 95568400   | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | Nem           | -                  | Nem alkalmazható             |
| 95569100   | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | Nem           | -                  | Nem alkalmazható             |
| 95570700   | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | Igen          | -                  | 20%                          |
| 95571400   | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | Igen          | -                  | 20%                          |
| 95572100   | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | Igen          | -                  | 10%                          |
| 95573800   | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | Igen          | -                  | 10%                          |
| 95576900   | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | Nem           | -                  | Nem alkalmazható             |
| 95577600   | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | Nem           | -                  | Nem alkalmazható             |
| 95578300   | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | Igen          | -                  | 20%                          |
| 95579000   | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | Igen          | -                  | 20%                          |
| 95580600   | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | Igen          | -                  | 10%                          |
| 95581300   | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | Igen          | -                  | 10%                          |
| 95598100   | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | Igen          | -                  | 13%                          |
| 95599800   | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | Igen          | -                  | 13%                          |

| Order Code | Full Product Name               | Szabályozható | Beépített vezérlés   | Maximális szabályozási szint |
|------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 95566000   | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95567700   | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95574500   | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95575200   | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95596700   | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95597400   | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB    | Nem           | -                    | Nem alkalmazható             |
| 95590500   | BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95591200   | BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95592900   | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95593600   | BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95594300   | BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95595000   | BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95604900   | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |
| 95605600   | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 | Igen          | SNH (R) 210 érzékelő | 1%                           |

### Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name            | Mech. behatások elleni védelem kódja |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 95582000   | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | IK08                                 |
| 95583700   | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | IK08                                 |
| 95584400   | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | IK08                                 |
| 95585100   | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | IK08                                 |
| 95586800   | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | IK08                                 |
| 95587500   | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | IK08                                 |
| 95588200   | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | IK08                                 |
| 95589900   | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | IK08                                 |
| 95600100   | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | IK08                                 |
| 95601800   | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | IK08                                 |
| 95602500   | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | IK08                                 |
| 95603200   | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | IK08                                 |
| 95568400   | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | IK08                                 |

| Order Code | Full Product Name            | Mech. behatások elleni védelem kódja |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 95569100   | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | IK08                                 |
| 95570700   | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | IK08                                 |
| 95571400   | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | IK08                                 |
| 95572100   | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | IK08                                 |
| 95573800   | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | IK08                                 |
| 95576900   | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | IK08                                 |
| 95577600   | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | IK08                                 |
| 95578300   | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB | IK08                                 |
| 95579000   | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB | IK08                                 |
| 95580600   | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB | IK08                                 |
| 95581300   | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB | IK08                                 |
| 95598100   | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB | IK08                                 |
| 95599800   | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB | IK08                                 |

# CoreLine Highbay Gen5

| Order Code | Full Product Name               | Mech. behatások elleni védelem kódja |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 95566000   | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB    | IK08                                 |
| 95567700   | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB    | IK08                                 |
| 95574500   | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB    | IK08                                 |
| 95575200   | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB    | IK08                                 |
| 95596700   | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB    | IK08                                 |
| 95597400   | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB    | IK08                                 |
| 95590500   | BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 | IK05                                 |


| Order Code | Full Product Name               | Mech. behatások elleni védelem kódja |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 95591200   | BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 | IK05                                 |
| 95592900   | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 | IK05                                 |
| 95593600   | BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 | IK05                                 |
| 95594300   | BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 | IK05                                 |
| 95595000   | BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 | IK05                                 |
| 95604900   | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 | IK05                                 |
| 95605600   | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 | IK05                                 |

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


| Order Code | Full Product Name            | Kezdeti színérték     |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 95582000   | BY122P G5 LED250S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95583700   | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95584400   | BY122P G5 LED250S/865 PSU NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95585100   | BY122P G5 LED250S/865 PSU WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95586800   | BY122P G5 LED250S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95587500   | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95588200   | BY122P G5 LED250S/865 PSD NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95589900   | BY122P G5 LED250S/865 PSD WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95600100   | BY122P G5 LED300S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95601800   | BY122P G5 LED300S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95602500   | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95603200   | BY122P G5 LED300S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95568400   | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95569100   | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95570700   | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95571400   | BY121P G5 LED105S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95572100   | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95573800   | BY121P G5 LED200S/840 PSD WB | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95576900   | BY121P G5 LED200S/865 PSU NB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95577600   | BY121P G5 LED200S/865 PSU WB | (0.316, 0.332) SDCM<5 |

| Order Code | Full Product Name               | Kezdeti színérték     |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 95578300   | BY121P G5 LED105S/865 PSD NB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95579000   | BY121P G5 LED105S/865 PSD WB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95580600   | BY121P G5 LED200S/865 PSD NB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95581300   | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95598100   | BY121P G5 LED150S/840 PSD NB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95599800   | BY121P G5 LED150S/840 PSD WB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95566000   | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95567700   | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95574500   | BY120P G5 LED105S/865 PSU NB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95575200   | BY120P G5 LED105S/865 PSU WB    | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 95596700   | BY120P G5 LED150S/840 PSU NB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95597400   | BY120P G5 LED150S/840 PSU WB    | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95590500   | BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95591200   | BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95592900   | BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95593600   | BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95594300   | BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95595000   | BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95604900   | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| 95605600   | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 | (0.385, 0.380) SDCM<5 |


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401629208




Polar Normal (separate) - 911401629408




Polar Normal (separate) - 911401629308

# CoreLine Highbay Gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401629508




Polar Normal (separate) - 911401629608




Polar Normal (separate) - 911401629708




Polar Normal (separate) - 911401629808




Polar Normal (separate) - 911401629908




Polar Normal (separate) - 911401630008




Polar Normal (separate) - 911401630208




Polar Normal (separate) - 911401630308




Polar Normal (separate) - 911401630108



Polar Normal (separate) - 911401630408



Polar Normal (separate) - 911401630508




Polar Normal (separate) - 911401630608





# CoreLine Highbay Gen5

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401633108

