



CoreLine Highbay gen5: Enkel installation. Enastående belysning.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay gen5 levererar på CoreLines-seriens löfte om innovativ, användarvänlig och högklassig belysning. En hållbar, mycket effektiv höghöjdsarmatur med mycket lång livstid som ger både ökade energibesparingar och minskat underhåll. Armaturen är särskilt designad med installatören i fokus och är därför mycket enkel att hantera. Installera direkt på befintligt nät, utan behov att öppna armaturen. Välj mellan två stältningsvinklar: bred- & smalstrålande efter ditt projekts behov. Serien inkluderar armaturer som är Interact Ready, med integrerad kommunikationsdon, rörelse- och dagsljussensorer. Helt enkelt en riktigt hållbar, framtidssäker och högpresterande armatur.

Fördelar

- Ger lägre energi- och underhållskostnader
- Smidig installation – enkel upphängning i krok med extern anslutning och extra monteringsfästen för mer flexibilitet
- Perfekt för flera typer av uppdrag. Armaturen har robust design och kapslingsklass med hög vatten- och dammtäthet (IP65)
- Välj mellan 4 produkttyper: BY121P, BY122P, BY120P och BY122X

CoreLine Highbay Gen5







Funktioner

- Lång livstid och hög effektivitet: 50 000 timmar med ljusflöde på min. 85%.
Levererar effektivitet upp till 160lm/W
- Välj mellan bred- och smalstrålande ljusflöde för att minska bländning utan externa tillbehör
- Modernt, högkvalitets-hus i formgjuten aluminium
- Enkel upphängning och extern, förmonterad kontakt IP65
- Alternativa varianter: DALI, Interact Ready

Användning


- Fabrikslokaler
- Utställningshallar
- Lagerlokaler och logistikcenter
- Lobbyer och varuhuslokaler med hög takhöjd
- Ankomsthallar och terminaler

Måttskiss




CoreLine Highbay Gen5

Måttskiss




Produktinformation


CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)



CoreLine highbay gen5, with sensor, front view




CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view



CoreLine Highbay Gen5

Produktinformation




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine Highbay Gen5

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Service tag	Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>80
-----------------------	-----

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP65

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–30 till +50 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	1

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 enhet
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 enhet
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 enheter
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 enheter
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 enheter
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 enhet
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 enhet
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 enheter
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 enheter
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 enhet
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 enhet
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 enhet
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 enhet
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 enhet
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 enhet
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 enhet
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 enhet
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 enhet
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 enhet
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 enhet
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 enhet
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 enhet
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 enhet
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 enhet
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 enhet
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 enhet
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 enhet
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 enhet
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 enhet
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 enhet
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 enhet
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (markvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	174 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	162 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (markvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	162 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	171 lm/W	31 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
	Name	(Nom)	(nom)	Ljusflöde	
911401632808	BY122P G5 LED300S/ 840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401632908	BY122P G5 LED300S/ 840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	31 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401629408	BY121P G5 LED200S/ 840 PSU NB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401629508	BY121P G5 LED200S/ 840 PSU WB	4000 K	169 lm/W	20 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401629608	BY121P G5 LED105S/8 40 PSD NB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401629708	BY121P G5 LED105S/8 40 PSD WB	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401629808	BY121P G5 LED200S/ 840 PSD NB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401629908	BY121P G5 LED200S/ 840 PSD WB	4000 K	163 lm/W	20 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401630308	BY121P G5 LED200S/ 865 PSU WB	6500 K	169 lm/W	20 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401630508	BY121P G5 LED105S/8 65 PSD WB	6500 K	152 lm/W	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401632408	BY121P G5 LED150S/8 40 PSD NB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401632508	BY121P G5 LED150S/8 40 PSD WB	4000 K	161 lm/W	15 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401629208	BY120P G5 LED105S/8 40 PSU NB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
	Name	(Nom)	(nom)	Ljusflöde	
911401629308	BY120P G5 LED105S/8 40 PSU WB	4000 K	167 lm/W	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401630108	BY120P G5 LED105S/8 65 PSU WB	6500 K	167 lm/W	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401632208	BY120P G5 LED150S/8 40 PSU NB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401632308	BY120P G5 LED150S/8 40 PSU WB	4000 K	170 lm/W	15 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401631608	BY122X G5 LED105S/8 40 SIA NB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401631708	BY122X G5 LED105S/8 40 SIA WB H4	4000 K	152 lm/W	10 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401631808	BY122X G5 LED200S/ 840 SIA NB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401631908	BY122X G5 LED200S/ 840 SIA WB H4	4000 K	168 lm/W	20 500 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401632008	BY122X G5 LED250S/8 40 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401632108	BY122X G5 LED250S/8 40 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel
911401633008	BY122X G5 LED300S/ 840 SIA NB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Smalstrålande spridningsvinkel
911401633108	BY122X G5 LED300S/ 840 SIA WB H4	4000 K	170 lm/W	31 000 lm	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	144 W
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	144 W
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	154 W
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	154 W
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	154 W
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	181 W
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	181 W
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	190 W
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	190 W
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	121 W
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	121 W
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	69 W
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	69 W
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	126 W
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	126 W
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	121 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	69 W
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	93 W
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	93 W
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	63 W
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	63 W
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	63 W
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	88 W
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	88 W
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	69 W
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	69 W
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	122 W
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	122 W
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	147 W
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	147 W
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	182 W
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	182 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Ja	-	20%
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ja	-	13%
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ja	-	13%
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ja	-	20%
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ja	-	20%
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ja	-	10%
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Inbyggd		Max. dimringsnivå
		Dimbar	styrning	
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Ja	-	20%
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ja	-	13%
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Ja	-	13%
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nej	-	Inte tillämpbar
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ja	Sensor SNH (R) 210	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08


Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401629208




Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308




Polar Normal (separate) - null - 911401629508




Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708




Polar Normal (separate) - null - 911401629808




Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630308



Polar Normal (separate) - null - 911401630108




Polar Normal (separate) - null - 911401630508




Polar Normal (separate) - null - 911401630808

CoreLine Highbay Gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401632508




Polar Normal (separate) - null - 911401632408




Polar Normal (separate) - null - 911401632608




Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908



Polar Normal (separate) - null - 911401632708



Polar Normal (separate) - null - 911401633008



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

