



Päivitä kaupungin valaistus helposti ja säästä energiaa

AluRoad gen2

AluRoad gen2 -katuvalaisimesta on saatavana neljä eri versiota: AluRoad gen2 mini (BGP020), AluRoad gen2 medium (BGP025), AluRoad gen2 Pro mini (BGP021) ja AluRoad gen2 Pro medium (BGP026). Perusmallin AluRoad gen2:ssa on kiinteä asennussovitin sekä pylvään päähän (0 asteen kallistus) että sivuasennukseen (jossa myös rajallinen negatiivinen kallistus mahdollista). AluRoad gen2 Prossa on säädettävä asennussovitin, joka mahdollistaa positiivisen ja negatiivisen kallistuksen sekä pylvään päähän asennettaessa että sivuasennuksessa. AluRoad gen2 on kustannus- ja energiatehokas katuvalaistusratkaisu, jonka ajaton muotoilu sulautuu vaivattomasti moniin eri kaupunkiympäristöihin. Laadukasta ja pitkäikäistä valaistusratkaisua voidaan päivittää helposti tulevaisuudessa.

Hyödyt

- Voidaan asentaa pylvään päähän tai pylvään sivuun
- Houkuttelevat kokonaiskustannukset, maltillinen alkuinvestointi
- Energiatehokas LED-tekniikka säästää energiaa ja pienentää hiilidioksidipäästöjä; vakiovalovirta, himmennys ja UltraEfficient-versiot pienentävät energiankulutusta entisestään
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa pylvään päähän tai pylvään sivuun
- Houkuttelevat kokonaiskustannukset, maltillinen alkuinvestointi
- Energiatehokas LED-tekniikka säästää energiaa ja pienentää hiilidioksidipäästöjä; vakiovalovirta, himmennys ja UltraEfficient-versiot pienentävät energiankulutusta entisestään
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa

AluRoad gen2

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Asuinrakennukset
- Käytävät
- Teollisuusalueet

Versions




AluRoad gen2 Pro Mini side entry

AluRoad gen2 Pro Medium side entry

AluRoad gen2 Pro Medium post top

Mittapiirros

Dimensions (mm)								
Luminaire	A	B	C	D	D'	E	F	G
Mini BGPO21 spigot Ø48 - 60	428	405	74	102		336	230	115
Mini BGPO21 spigot Ø60 - 76	480	405	74	102	152	336	230	115
Medium BGPO26 spigot Ø48 - 60	573	550	74	102		482	230	115
Medium BGPO26 spigot Ø60 - 76	625	550	74	102	152	482	230	115



Tuotetiedot

AluRoad gen2 Pro Mini top view



AluRoad gen2 Pro Medium bottom view



Tuotetiedot

AluRoad gen2 Pro Mini with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Mini with OLC



AluRoad gen2 Pro Mini bottom view



AluRoad gen2 Pro tilt indicator



AluRoad gen2 Pro family top view



AluRoad gen2 Pro interior



AluRoad gen2 Pro family bottom view



AluRoad gen2 Pro 76mm spigot and tilt indicator



AluRoad gen2 Pro Medium with Zhaga socket



AluRoad gen2 Pro Medium with OLC



Tuotetiedot



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutral white
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Optiikka (ulkovalistus)	Laaja valonjako
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto)
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa		
Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
910925870311	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	LED69
910925870313	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	LED113
910925870389	BGP021 LED30/740 II DM GR CLO-DDF2A D18	LED30
910925870390	BGP021 LED50/740 II DM GR CLO-DDF2A D18	LED50
910925870391	BGP026 LED147/740 II DW GR CLO-DDF2A D18	LED147

Valaistuksen tekniset tiedot							
Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta	Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta
910925870311	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	5 848 lm	910925870313	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	23° x 59° x 148°	9 890 lm

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valovirta
910925870389	BGP021 LED30/740 II DM GR CLO- DDF2A D18	5° x 55° x 150°	2 552 lm
910925870390	BGP021 LED50/740 II DM GR CLO- DDF2A D18	5° x 55° x 150°	4 176 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910925870311	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	38,5 W
910925870313	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	61 W
910925870389	BGP021 LED30/740 II DM GR CLO-DDF2A D18	17,5 W


Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910925870311	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	Kyllä
910925870313	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	Kyllä
910925870389	BGP021 LED30/740 II DM GR CLO-DDF2A D18	Ei


Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925870311	BGP021 LED69/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP021
910925870313	BGP026 LED113/740 II DW GR SRT 48/60A	BGP026
910925870389	BGP021 LED30/740 II DM GR CLO-DDF2A D18	BGP021

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BGP026I -
910925870313



Polar Normal (separate) - BGP021I -
910925870311

