



# 18.000 lümene kadar hepsi bir arada güneş enerjili sokak lambası ürün yelpazesi, yüksek ortam sıcaklığı uygulamaları için uygundur

## GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Armatüre entegre edilmiş Lityum Ferro Fosfat bataryalı, güneş panelli ve MPPT şarj kontrol cihazlı güneş enerjili sokak lambası. Sağlık ve uzun ömür için basınçlı döküm alüminyum. Özel tasarımı direk montaj braketi farklı eğim açlarına, yanal ve direk üstü montaja olanak sağlar. Gerektiğinde ışığın daha iyi dağılması için ayarlanabilir LED modülü.

### Faydaları

- Elektrik şebekesine erişimi olmayan alanlara ışık getirir
- Kablo için kazmak gerekmediğinden peyzajı korur
- Sağlam yapı
- Yüksek ortam sıcaklığında çalışmaya uygun
- Enerji tasarrufu sağlar, çevre dostudur

# GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

## Özellikler

- Pil performansını en üst seviyeye çıkarmak için > 180 lm/Watt yüksek aydınlatma verimi
- Maksimum verimlilik için MPPT şarj denetleyicisi
- Ayarlanabilir devirme açıları ile özel olarak tasarlanmış ve en üste ve yana montaj konumlarında da kullanılabilen özel olarak tasarlanmış direğe monte destek
- Sağlamlık ve mükemmel ısı dağılımı için 3G uyumlu basınçlı dökme alüminyum muhafaza
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörüyle birlikte fabrikada ayarlanan karartma profili. Dim etme, yapılandırma uzaktan kumandası yardımıyla yerinde yapılandırılabilir.
- LED Göstergeleri ile kendi kendine teşhis özelliği.

## Uygulama

- Yol ve sokak aydınlatması
- Çevre aydınlatması
- Parklar, yaya yolları, bisiklet yolları
- Alışveriş merkezleri, plazalar
- Endüstriler, ofis ve okul kampüsleri
- Banliyö bölgeleri

## Versions



# GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası



## Versions




GreenVision SolarAIO-BRP715 LED70

## Boyutlu çizim


BRP715 LED90 CW Solar





BRP715 LED180 CW Solar



BRP715 LED70 CW Solar





BRP715 LED50 CW Solar





# GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

## Boyutlu çizim



BRP715 LED120 CW Solar



### Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

### Çalıştırma ve Elektrik

Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Tek kristalli

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir

### Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt
Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel yükseklik	133 mm
Genel genişlik	366 mm

### Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
-------------------------	------------------

### Çalıştırma ve Elektrik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Pil tipi	Pil voltajı	Panel tepe gücü
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	24 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	50 W
95428100	BRP715 LED90 CW Solar Pro 5	48 Ah	LiFePO4	12.8 V	90 W
50726500	BRP715 LED90 WW Solar	24 Ah	LiFePO4	12.8 V	50 W
50731900	BRP715 LED90 WW Solar Pro	48 Ah	LiFePO4	12.8 V	90 W
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	30 Ah	LiFePO4	12.8 V	50 W
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	12 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	25 W
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	30 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	60 W
50728900	BRP715 LED180 WW Solar	24 Ah	LiFePO4	25.6 V	80 W
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	42 Ah	LiFePO4	12.8 V	80 W
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	24 Ah	Lityum Demir Fosfat	25.6 V	80 W
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	18 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	40 W

### Çalıştırma ve Elektrik (2/2)

## GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Order Code	Full Product Name	Panel voltajı
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	18 V
95428100	BRP715 LED90 CW Solar Pro 5	18 V
50726500	BRP715 LED90 WW Solar	18 V
50731900	BRP715 LED90 WW Solar Pro	18 V
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	18 V
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	18 V

Order Code	Full Product Name	Panel voltajı
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	18 V
50728900	BRP715 LED180 WW Solar	36 V
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	18 V
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	36 V
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	18 V

### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	Dimming along with micriwave sensor
95428100	BRP715 LED90 CW Solar Pro 5	Dimming along with microwave motion sensor
50726500	BRP715 LED90 WW Solar	Dimming along with microwave motion sensor
50731900	BRP715 LED90 WW Solar Pro	Dimming along with microwave motion sensor
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	Dimming along with microwave motion sensor

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	Dimming along with micriwave sensor
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	Dimming along with micriwave sensor
50728900	BRP715 LED180 WW Solar	Dimming along with microwave motion sensor
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	Dimming along with microwave motion sensor
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	Dimming along with micriwave sensor
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	Dimming along with micriwave sensor

### Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	910 mm
95428100	BRP715 LED90 CW Solar Pro 5	1.535 mm
50726500	BRP715 LED90 WW Solar	910 mm
50731900	BRP715 LED90 WW Solar Pro	1.535 mm
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	910 mm
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	560 mm

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	1.080 mm
50728900	BRP715 LED180 WW Solar	1.345 mm
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	1.345 mm
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	1.345 mm
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	750 mm

