



Lámparas respetuosas con el medio ambiente de larga duración.

T8 Slimline

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Ennegrecimiento final de la lámpara reducido.

Características

- Hasta 15,000 horas de duración nominal promedio
- Las lámparas T8 permiten reducir los costos de mantenimiento y eliminación de desechos.
- Respetuosa con el medio ambiente: bajo contenido de mercurio.

Aplicaciones


- Industrias
- Estacionamientos

Advertencias y seguridad

- La lámpara contiene mercurio.
- Administrar de acuerdo con las leyes de eliminación de desechos.

T8 Slimline

Plano de dimensiones



Product

F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK

F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK

Información general

Tapa-base FA8

Información técnica sobre la luz

Designación de color 6.500 Kelvin

Temperatura de color correlacionada (nominal) 6500 K

Índice de producción de color (IRC) >81

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz Vidrio revestido

Forma del foco T-8

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
927870986501	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK	2,445 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
927874786501	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK	5,365 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927870986501	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927874786501	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK	60 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927870986501	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK	3.5 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927874786501	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK	4.4 mg

T8 Slimline

