



Đèn troffer chiếu sáng gián tiếp toàn phần

CoreView G4 RC420B

RC420B G4 thừa hưởng thiết kế ánh sáng gián tiếp thanh lịch và cổ điển từ thế hệ trước nhưng có hình dáng mỏng hơn. Dòng đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 (loại tùy chỉnh) mm với hiệu suất hệ thống tối đa là 108 lm/w. Tùy chọn lỗ thoát khí áp dụng cho loại 600x1200 mm để hỗ trợ dễ dàng và nhanh chóng những dự án yêu cầu cửa thông gió từ bộ đèn văn phòng. Thiết kế đèn gián tiếp toàn phần cũng mang lại cảm giác dễ chịu về mặt thị giác cho văn phòng.

Lợi ích

- Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 (loại tùy chỉnh) để sử dụng trong nhiều ứng dụng trọng yếu
- Thiết kế ánh sáng gián tiếp mang lại hiệu quả hệ thống cao để giúp tiết kiệm năng lượng
- Có các tùy chọn Dali, Trắng có thể tùy chỉnh, Interact Office cho các sản phẩm hệ thống toàn diện
- Thiết kế mỏng giúp lắp đặt ở những không gian văn phòng quan trọng

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 108lm/W (tối đa)
- CRI80 và CRI90 (với giải pháp tùy chỉnh)
- Chiều cao tối đa <= 90 mm (không tính bộ điều khiển)
- Tuổi thọ: 50K giờ (L70@25deg)

Ứng dụng

- Văn phòng không gian mở
- Khu vực công cộng trong nhà
- Phòng họp/đào tạo

CoreView G4 RC420B

Thông tin chung	
Thẻ dịch vụ	Có
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	-
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Dấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	4000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	5000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	4000 K	>90	105 lm/W	3.780 lm
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	5000 K	>90	105 lm/W	3.780 lm
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	4000 K	>80	111 lm/W	4.000 lm
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	3000 - 6500 K	>80	89 lm/W	3.290 lm
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	4000 K	>90	89 lm/W	1.700 lm
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	5000 K	>90	89 lm/W	1.700 lm
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	4000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	5000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	4000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	5000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	4000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	5000 K	>80	106 lm/W	3.800 lm
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	4000 K	>90	100 lm/W	3.600 lm
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	90 lm/W	3.500 lm
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	3000 - 6500 K	>80	84 lm/W	3.290 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Mức tiêu thụ điện
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	Cấp an toàn II	36 W
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	Cấp an toàn I	37 W
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	Cấp an toàn II	19 W
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	Cấp an toàn II	19 W
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	Cấp an toàn II	36 W

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Mức tiêu thụ điện
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	Cấp an toàn II	36 W
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	Cấp an toàn II	36 W
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	Cấp an toàn II	36 W
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	Cấp an toàn II	36 W
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	Cấp an toàn I	39 W
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	Cấp an toàn I	39 W

CoreView G4 RC420B

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401594071	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU	Không
911401594171	RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU	Không
911401594871	RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU	Không
911401594971	RC420V G4 LED35/950 W30L120 PSU	Không
911401595671	RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD	Có
911401597471	RC420V G4 LED38/9TW W30L120	Có
911401595271	RC420V G4 LED16/940 W30L30 PSU	Không
911401595371	RC420V G4 LED16/950 W30L30 PSU	Không
911401594271	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401594371	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU	Không
911401595071	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSU	Không
911401595171	RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU	Không
911401595871	RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD	Có
911401595971	RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSD	Có
911401596671	RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD	Có
911401597371	RC420V G4 LED38/8TW W60L60	Có
911401597571	RC420V G4 LED38/9TW W60L60	Có

