



La nueva generación de tubos de iluminación LED PLT 4P ahorradores de energía

LED CorePro PLT 4P

El LED CorePro PLT 4P integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para el uplamping en aplicaciones de iluminación general: cumple con los requisitos básicos de iluminación, ofrece un significativo ahorro de energía y es respetuoso con el medio ambiente.

Beneficios

- Gran eficacia energética
- Fácil instalación
- Factor de forma convencional para ajustarse a la luminaria existente
- No contiene mercurio

Características

- Costos operativos reducidos gracias a un menor consumo de energía
- Menor costo de mantenimiento gracias a una vida útil 2 o 3 veces más prolongada que la de las lámparas convencionales
- La forma más rápida y fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED
- El producto y el proceso de instalación son totalmente seguros

LED CorePro PLT 4P

Aplicaciones

- Aplicaciones de hotelería, ventas, oficinas, industria y hogar





Versions



LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 6 5W GX24Q2

Plano de dimensiones





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

LED CorePro PLT 4P

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Información general

Ciclo del interruptor	200,000
Vida útil nominal	30,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	120 °
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	20 K-80 K Hz
Frecuencia de línea	20K-80K Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	PL-T

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
-------------------------------	----------------

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24Q-2 Rotatable end-cap
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24Q-2 Rotatable end-cap
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24Q-4 Rotatable end-cap
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24Q-4 Rotatable end-cap

Información técnica sobre la luz

LED CorePro PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1,620 lm
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1,800 lm
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)		
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1,100 lm
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2,100 lm
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2,250 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6.5 W
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6.5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18.5 W
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18.5 W


Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929003576702	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
929003576802	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
929003576302	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
929003576402	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
929003576502	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
929003576602	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
929003576902	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
929003577002	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



LED CorePro PLT 4P

