



Nowa generacja energooszczędneho oświetlenia świetłówkowego LED PLT 4P

CorePro LED PLT 4P

Lampa CorePro LED PLT 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska

Korzyści

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

Cechy

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji niż konwencjonalnych lamp
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejących opraw oświetleniowych na technologię LED
- Całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

CorePro LED PLT 4P

Zastosowanie

- Zastosowania w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Wersje





LEDtube COR PLT 15W GX24Q3

LEDtube COR PLT 9W GX24Q3

LEDtube COR PLT 18 5W GX24Q4

Rysunki techniczne





Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

CorePro LED PLT 4P

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

Informacje ogólne

Cykl Przelączania	200 000
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	20–80 K Hz
Częstotliwość linii	20K–80K Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	PL-T

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 35°C
------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	GX24Q-2 Rotatable end-cap
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	GX24Q-2 Rotatable end-cap
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	GX24Q-3 Rotatable end-cap
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	GX24Q-4 Rotatable end-cap
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	GX24Q-4 Rotatable end-cap

Dane techniczne oświetlenia

CorePro LED PLT 4P

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	1 620 lm
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 800 lm
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000 K	830	720 lm
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000 K	840	800 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000 K	830	990 lm
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000 K	840	1 100 lm
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000 K	830	2 100 lm
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000 K	840	2 250 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 W
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 W
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	6,5 W
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 W
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 W
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	18,5 W
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	18,5 W




Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	70 °C
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	70 °C
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	65 °C
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	65 °C
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	65 °C
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	75 °C
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	75 °C

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	15 kWh
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	15 kWh
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	7 kWh
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	7 kWh
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	9 kWh
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	9 kWh
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	19 kWh
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	19 kWh



CorePro LED PLT 4P

