



# GreenSpace G6: Yüksek görsel konfor sağlayan düşük enerjili LED spotlar

## GreenSpace G6

Philips GreenSpace G6, GreenSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı ve yüksek görsel konfor konusundaki itibarını temel alıyor. Bu yeni nesil güvenilir LED yukarıdan aydınlatmalar, en küçük ayrıntıları vurgulamak için derin, gömme mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip son derece kompakt bir tasarımla sunulur. GreenSpace G6 aynı zamanda çok yönlülüğün parlak bir örneğidir. Bu enerji tasarruflu LED yukarıdan aydınlatma, 600 ila 3.550 lümen arasında kapsamlı bir dizi konfigürasyonda sunulur ve sabit, dim edilebilir veya Interact Ready seçenekleri mevcuttur. GreenSpace G6, uyumlu tek armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve kapsamlı uygulamalar için mükemmel bir "karıştır ve eşleştir" çözümüdür.

### Faydaları

- Enerji verimliliği yüksek LED
- Kompakt tasarım
- Görüş rahatlığı
- Parlak kaplamalı (UGR19) veya mat beyaz reflektör seçeneği
- Dayanıklı LED kalitesi ve güvenilirliği




### Özellikler

- Yüksek sistem etkinliği: Ortalama 120 lm/W
- Artırılmış reflektör derinliği ile derin gömme mimari
- İyileştirilmiş dar çerçeve genişliği sayesinde geniş kurulum alanı
- L80/B50 Ta 25 °C'de 50.000 saatlik kullanım ömrü
- DALI ve kablosuz Interact uyumlu

## Uygulama

- Ofisler
- perakendecilik
- Konaklama
- Diğer potansiyel iç mekan açık alanlar

## Boyutlu çizim



## Genel Bilgiler

Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	-
Service etiketi	Evet

## Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

## Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03

## Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	5
---------------------	---

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	Evet
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	Evet
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Evet
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Evet
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Evet
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Evet
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Evet
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Evet
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	Evet
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Evet
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Evet
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Evet
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	Evet
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	Evet
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	Evet
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Hayır
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	Evet
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	Evet
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Evet

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Evet
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	Evet
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	Evet
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	Evet
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Hayır
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	Hayır
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Evet
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Evet
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Evet
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	Evet
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	Evet
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	Evet
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Hayır
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Hayır
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	Evet
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	Evet
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	Evet
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	Evet
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	Evet

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Evet
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	Evet
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	Evet
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)					Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşurma dizini (CRI)	
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W	911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W	911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W	911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W	34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W	33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W	911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W	911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401538444	DN392X LED18/840	-	4000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P15WIA D150 AL G2HE				
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
34330799	DN393B LED26/830	-	3000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P19PSU D200 WH GMG2HE				
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	140 lm/W
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	140 lm/W
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	-	6500 K	>80	137 lm/W
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	-	4000 K	>80	137 lm/W
911401572944	DN393B LED26/840	10 or 40 °	4000 K	≥80	137 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P20PSD D200 WH GMG2HE				
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	10 or 40 °	3000 K	≥80	127 lm/W
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	-	3000 K	>80	122 lm/W
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522644	DN392B LED18/840	-	4000 K	>80	132 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P14PSU D200 ALWP GMG2HE				
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401529944	DN392B LED18/830	-	3000 K	>80	122 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P14PSU D200 AL GMG2HE				
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	-	6500 K	>80	132 lm/W
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	-	4000 K	>80	132 lm/W
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	-	6500 K	>80	130 lm/W
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	10 or 40 °	4000 K	≥80	130 lm/W
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401528944	DN392B LED22/840	-	4000 K	>80	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
	P16PSU D150 WH GMG2HE				
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	-	4000 K	>80	138 lm/W
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401532544	DN391B LED13/840	-	4000 K	>80	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
911401532644	P10PSU D150 WH GMG2HE DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	-	6500 K	>80	138 lm/W
911401533144	DN391B LED13/840 PSU	-	4000 K	>80	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
911401533244	D150 WH GCG2HE DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	-	3000 K	>80	130 lm/W
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	-	6500 K	>80	135 lm/W
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	-	4000 K	>80	135 lm/W

### Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı		Optik sistem türü
			sayısı		
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	750 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	750 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	1.500 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	1.500 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	1.500 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	1.500 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	1.250 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	1.250 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	1.250 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	1.250 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	750 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	750 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	750 lm	1		Beyaz reflektör ve opal kapak

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı		Optik sistem türü
			sayısı		
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	1.850 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	1.850 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	1.250 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	1.250 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	1.250 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	2.000 lm	1		Kaplamalı reflektör

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı		Optik sistem türü
		Işık Akısı	sayısı	
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	2.000 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	2.000 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	1.250 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	1.250 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	1.250 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	1.250 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	1.800 lm	48	Kaplamalı reflektör
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	4.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	4.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	3.700 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	4.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	4.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	3.700 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	2.400 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı		Optik sistem türü
		Işık Akısı	sayısı	
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	2.400 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	1.850 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	1.850 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	2.600 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	2.600 lm	48	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	2.400 lm	48	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	2.300 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı		Optik sistem türü
		Işık Akısı	sayısı	
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	3.800 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	1.700 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	1.850 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	2.500 lm	1	Kaplamalı reflektör
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	2.500 lm	48	Kaplamalı reflektör
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	1.850 lm	48	Kaplamalı reflektör
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı		Optik sistem türü
		Işık Akısı	sayısı	
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	2.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	2.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	1.850 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	1.850 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	1.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	1.300 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	1.200 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	2.000 lm	1	Beyaz reflektör ve opal kapak

### Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	5,8 W
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	5,8 W
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	11,4 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	11,4 W
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	11,4 W
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	9,8 W
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	9,8 W
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	5,8 W
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	5,8 W
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	5,8 W
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	16 W
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	16 W
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	14,4 W
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	14,4 W
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	9,8 W
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	9,8 W
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	9,8 W
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	16 W
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	16 W
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	14,4 W
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	14,4 W
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	14,4 W
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	9,8 W
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	9,8 W
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	9,8 W
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	15 W
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	13,4 W
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	19,9 W
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	19,9 W
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	29,3 W
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	29,3 W
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	29,3 W
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	29,3 W
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	19,2 W
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	19,2 W
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	19,2 W
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	19,2 W
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	14,4 W
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	14,4 W
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	14,4 W
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	19,9 W
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	19,9 W
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	19,9 W
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	29,3 W
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	29,3 W
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	29,3 W
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	19,2 W
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	19,2 W
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	19,2 W
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	14,4 W
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	14,4 W
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	14,4 W
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	29,3 W
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	29,3 W
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	29,3 W
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	19,2 W
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	19,2 W
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	19,2 W
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	14,4 W
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	14,4 W
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	14,4 W
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	19,9 W
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	19,9 W
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	19,9 W
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	14,2 W
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	15 W
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	10,6 W
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	15 W
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	10,6 W
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	16 W
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	16 W
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	14,4 W
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	14,4 W
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	14,4 W
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	14,4 W
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	9,8 W
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	9,8 W
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	9,8 W
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	15 W
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	15 W

## Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	Hayır	Yok
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	Hayır	Yok
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	DALI	1%
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	DALI	1%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	DALI	1%
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	Hayır	Yok
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	DALI	1%
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	DALI	1%
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	DALI	1%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Hayır	Yok
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Hayır	Yok
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Hayır	Yok
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	Hayır	Yok
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	DALI	1%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	DALI	1%
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	Hayır	Yok
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	Hayır	Yok
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	Hayır	Yok
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	Hayır	Yok
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Hayır	Yok
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	Hayır	Yok
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	DALI	1%
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	DALI	1%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	Alüminyum	IP20
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	Alüminyum	IP20
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	Alüminyum	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	Alüminyum ve RAL (tanımlanacak)	IP20
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	Alüminyum	IP20
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	Alüminyum	IP20
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	Alüminyum	IP20
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	Alüminyum ve RAL (tanımlanacak)	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	Alüminyum ve RAL (tanımlanacak)	IP20
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	Alüminyum	IP20
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	Alüminyum	IP20
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	Alüminyum ve RAL (tanımlanacak)	IP20
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	Alüminyum ve RAL (tanımlanacak)	IP20
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	Alüminyum	IP20/54
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	Alüminyum	IP20
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	Alüminyum	IP20
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	Alüminyum	IP20
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	Alüminyum	IP20
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	Alüminyum	IP20
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	Alüminyum	IP20

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Işık akısı toleransı
911401520244	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE	+/-10%
911401520644	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH CAUG2HE	+/-10%
911401533644	DN391B LED15/865 P11PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
911401533744	DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
911401534244	DN391B LED15/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534344	DN391B LED15/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401534844	DN391B LED12/865 P10PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
911401534944	DN391B LED12/840 P10PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
911401535544	DN391B LED12/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401535644	DN391B LED12/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
34570799	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
33626299	DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE	+/-10%
911401536744	DN390B LED7/865 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401536844	DN390B LED7/840 PSU D100 WH GCG2HE	+/-10%
911401521944	DN392B LED20/865 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401522044	DN392B LED20/840 P16PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401522244	DN392B LED20/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522344	DN392B LED20/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
33096399	DN392B LED18/865 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401523244	DN392B LED18/840 P14PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401523444	DN392B LED18/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523544	DN392B LED18/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401523744	DN391B LED12/865 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401523844	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401524044	DN391B LED12/865 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401524144	DN391B LED12/840 PSU D150 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401528544	DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%
911401528644	DN392B LED20/840 P16PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%
911401529144	DN392B LED20/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401529244	DN392B LED20/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401530944	DN392B LED18/865 P14PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%
911401531044	DN392B LED18/840 P14PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%
911401531544	DN392B LED18/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401531644	DN392B LED18/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532144	DN391B LED12/865 P10PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%
911401532244	DN391B LED12/840 P10PSU D150 AL GMG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Işık akısı toleransı
911401532744	DN391B LED12/865 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401532844	DN391B LED12/840 PSU D150 AL GCG2HE	+/-10%
911401537244	DN392X LED18/865 P15WIA D150 AL G2HE	+/-10%
911401538444	DN392X LED18/840 P15WIA D150 AL G2HE	+/-10%
911401566344	DN392B LED18/840 P14PSD D150 AL GMG2HE	-10% / +10%
911401519944	DN393B LED26/840 P20PSU D200WHWP CAUG2HE	+/-10%
911401520344	DN393B LED26/840 P20PSU D200 WH CAUG2HE	+/-10%
911401526444	DN394B LED40/865 P29PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401526544	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401526644	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401527044	DN394B LED40/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527144	DN394B LED40/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401527244	DN394B LED40/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
34571499	DN393B LED26/865 P19PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401527744	DN393B LED26/840 P19PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
34330799	DN393B LED26/830 P19PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401528244	DN393B LED26/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528344	DN393B LED26/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401528444	DN393B LED26/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530044	DN392B LED20/865 P14PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401530144	DN392B LED20/840 P14PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401530244	DN392B LED20/830 P14PSU D200 WH GMG2HE	+/-10%
911401530644	DN392B LED20/865 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530744	DN392B LED20/840 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401530844	DN392B LED20/830 PSU D200 WH GCG2HE	+/-10%
911401537144	DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE	+/-10%
911401538344	DN393X LED26/840 P20WIA D200 WH G2HE	+/-10%
911401572944	DN393B LED26/840 P20PSD D200 WH GMG2HE	-10% / +10%
911401573044	DN393B LED26/830 P20PSD D200 WH GMG2HE	-10% / +10%
911401520744	DN394B LED38/865 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401520844	DN394B LED38/840 P29PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401521044	DN394B LED38/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521144	DN394B LED38/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
31158099	DN393B LED25/865 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401521444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401521544	DN393B LED25/830 P19PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Işık akısı toleransı
911401521644	DN393B LED25/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401521744	DN393B LED25/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522544	DN392B LED18/865 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401522644	DN392B LED18/840 P14PSU D200 ALWP GMG2HE	+/-10%
911401522844	DN392B LED18/865 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401522944	DN392B LED18/840 PSU D200 AL WP GCG2HE	+/-10%
911401526144	DN394B LED38/865 P29PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401526244	DN394B LED38/840 P29PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401526744	DN394B LED38/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401526844	DN394B LED38/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401527344	DN393B LED25/865 P19PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401527444	DN393B LED25/840 P19PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401527944	DN393B LED25/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401528044	DN393B LED25/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401529744	DN392B LED18/865 P14PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401529844	DN392B LED18/840 P14PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401529944	DN392B LED18/830 P14PSU D200 AL GMG2HE	+/-10%
911401530344	DN392B LED18/865 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401530444	DN392B LED18/840 PSU D200 AL GCG2HE	+/-10%
911401537044	DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE	+/-10%
911401538244	DN393X LED25/840 P20WIA D200 AL G2HE	+/-10%
911401572644	DN393B LED25/840 P20PSD D200 AL GMG2HE	-10% / +10%
911401575044	DN392B LED18/840 P14PSD D200 AL GMG2HE	-10% / +10%
911401520044	DN392B LED20/840 P15PSU D150WHWP CAUG2HE	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Işık akısı toleransı
911401520144	DN391B LED13/840 P11PSU D150WHWP CAUG2HE	+/-10%
911401520444	DN392B LED20/840 P15PSU D150 WH CAUG2HE	+/-10%
911401520544	DN391B LED13/840 P11PSU D150 WH CAUG2HE	+/-10%
911401528844	DN392B LED22/865 P16PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401528944	DN392B LED22/840 P16PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401529044	DN392B LED22/830 P16PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401529444	DN392B LED22/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529544	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401529644	DN392B LED22/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531244	DN392B LED20/865 P14PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401531344	DN392B LED20/840 P14PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401531444	DN392B LED20/830 P14PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401531844	DN392B LED20/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401531944	DN392B LED20/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401532044	DN392B LED20/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401532444	DN391B LED13/865 P10PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401532544	DN391B LED13/840 P10PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401532644	DN391B LED13/830 P10PSU D150 WH GMG2HE	+/-10%
911401533044	DN391B LED13/865 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533144	DN391B LED13/840 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401533244	DN391B LED13/830 PSU D150 WH GCG2HE	+/-10%
911401537344	DN392X LED20/865 P15WIA D150 WH G2HE	+/-10%
911401538544	DN392X LED20/840 P15WIA D150 WH G2HE	+/-10%

