



Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas.

Essential LED Panel RC035

El Panel LED Esencial es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura del luminario de aproximadamente 3 cm
- PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
- Eficacia del sistema de 100 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con ofertas tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga vida de 30.000 horas
- 3 años de garantía

Características

- 4.000 lm
- 100 lm/W
- 30.000 h L65B50 a 25 °C
- 120-277V, 50/60 Hz
- 4000K, 6500K

Essential LED Panel RC035

Aplicaciones

- Oficinas abierta
- Salas de reuniones
- Áreas de circulación
- Hospitales
- Bibliotecas

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Versions



Essential LED Panel RC035

Essential LED Panel RC035

Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Flujo luminoso	4.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	40 W

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de ingreso	IP20

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)
911401897284	RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA	4000 K
911401897384	RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA	6500 K
911401897484	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA	4000 K
911401897584	RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA	6500 K

