



Se ha comprobado que las lámparas LED T8 MasterClass InstantFit funcionan con 216 balastos diferentes, lo cual permite una emisión de luz uniforme, ahorro energético comprobado y una vida útil promedio prolongada.

MasterClass InstantFit (UL Type-A) T8

Las lámparas MasterClass InstantFit T8 brindan una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Cumplen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro energético, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil que se espera. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que

MasterClass InstantFit (UL Type-A) T8

solo MasterClass InstantFit (UL Tipo A) funciona con más de 200 balastos y controladores, lo que permite una emisión de luz uniforme, ahorro energético comprobado y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de estas lámparas, ya que pueden contar con los ahorros que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas MasterClass InstantFit se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C. Gracias a su vida útil disponible de 70,000 horas, garantía limitada de 7 años y lente de policarbonato para evitar roturas, las lámparas Philips MasterClass InstantFit TLED brindan beneficios para todos.

Beneficios

- Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional
- Sin parpadeo visible: todas las lámparas InstantFit están por debajo de 1.0 (consulte las normas NEMA77, IEC 61547 e IEC 63158 para SVM, [medida de visibilidad estroboscópica]).
- Una variedad de controladores permiten optimizar las emisiones de luz y el consumo de potencia para cada aplicación

Características

- InstantFit MasterClass funciona con más de 200 balastos y controladores
- Flexibilidad: las lámparas Tipo A se pueden utilizar como lámparas Tipo C
- Regulabilidad: ciertas combinaciones de controladores de lámparas son regulables
- Vida útil entregada: índice de vida promedio de 70,000 horas
- Los tamaños de las lámparas varían de 2 pies a 8 pies y curvas en U con una variedad de emisiones de lúmenes.

Aplicaciones

- Depósitos
- Escuelas
- Oficinas

Versions



LEDtube 13W G13 830-850 IF DIM

MasterClass InstantFit (UL Type-A) T8

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
15.5T8/MAS/48-840/1F25/P/DIM	25.7 mm	28 mm	1,198.1 mm	1,205.2 mm	1,212.3 mm
25/1					

