



9MX056 TL-D / TL5 vridbar hopkopplingsenhet

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningssvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Fördelar

- -

Versions



9MX056 BC49 SI



Maxos_end_pieces_electrical_connector

Produktinformation



Maxos 4MX056 TL-D
extended trunking section
M300/E300/M600/E600 and
blind cover, used to close the
spaces in the trunking where
no electrical units are
mounted

Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Kod för kapslingsklass	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg
910683001626	9MX056 BC49 WH	Vit
910683002026	9MX056 EP WH SET	Vit
910683002126	9MX056 EP SI SET	Silver

