



Moderniseer je benzinestation met slimme verlichting

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd.

Armatuurinstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Voordelen

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinstations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke in gebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.
- Licht in gewicht en uiterst eenvoudig voor het gemakkelijk en snel monteren, ook volledig in bestaande installaties in te passen.

Applications

- Benzine- en servicestations

Kenmerken

- Zeer efficiënt long-life LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijdklok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.

Versions


Mini 300 LED recessed





Mini 300 LED surface mounted




Maatschets



BCP333 LED159/757 | PRM MDUW MWS PH



BCP333 LED159/757 | PRM



Productgegevens



Mini 300 LED surface mounted rear view



Mini 300 LED with accessory kit - front view



Mini 300 LED with accessory kit - rear view



Mini 300 LED with 560x410 frame



Mini 300 LED with 470x470 frame



Mini 300 LED with 360x360 frame



Mini 300 LED recessed - rear view

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Kleurweergave-index (CRI)	70
Bundelspreiding armatuur	113°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Surge Protection (Common/Differential)	Standaard overspanningsbeveiligingsniveau
--	---

Dimbaarheid en regelsystemen

Maximaal dimniveau	10%
--------------------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	LED128
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	LED159
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleurtempe- ratuur (nom.)	Kleur lichtbron	Type optiek buiten
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	14.240 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	7.380 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	14.240 lm	4000 K	740 neutraalwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	11.570 lm	4000 K	740 neutraalwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	7.380 lm	4000 K	740 neutraalwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	14.240 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	11.570 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	11.570 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	10.920 lm	5700 K	757 koelwit	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	14.400 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	7.462 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	14.400 lm	4000 K	740 neutraalwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	7.462 lm	4000 K	740 neutraalwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	14.400 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	11.700 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	11.700 lm	5700 K	757 koelwit	Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	11.050 lm	5700 K	757 koelwit	Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinstations

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	74 W
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	92 W
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	75 W
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W


Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	Nee
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718699817497	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819453	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Nee
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	BBP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	BBP333
8718696997536	BBP333 LED128/740 I PRM	BBP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	BBP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BBP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BBP333
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	BBP333
8718696997581	BGP333 LED159/757 I PRM	BGP333
8718696997604	BGP333 LED81/757 I PRM	BGP333
8718696997642	BGP333 LED159/740 I PRM	BGP333
8718696997666	BGP333 LED81/740 I PRM	BGP333
8718699817497	BGP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	BGP333
8718699819453	BGP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	BGP333
8718699819460	BGP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	BGP333
8718699819484	BGP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	BGP333


Polar normal diagrammen




BBP333I - 910925865275




BBP333I - 910925866264




BBP333I - 910925865274




BBP333I - 910925865286




BBP333I - 910925865597




BBP333I - 910925865282




BBP333I - 910925865307




BBP333I - 910925865270




BBP333I - 910925865268




BBP333I - 910925865276




BBP333I - 910925865280




BBP333I - 910925865288




BBP333I - 910925866262




BBP333I - 910925866258



BBP333I - 910925866260



BBP333I - 910925866263



BBP333I - 910925866266