



## Akıllı aydınlatmayla benzin istasyonunuzu zenginleştirme

Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü boyunca tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip, isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonu harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü kontrol edebilir. Bu, yatırımınıza olumlu bir etki yaratmanın yanı sıra, ek enerji tasarrufuna da yol açabilir. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile

değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

## [BENEFITS]

- Özel optik ışın tercihiyle mükemmel ışık kalitesi, farklı benzin istasyonu yapılandırmalarının her türlü ihtiyacıyla uyumludur
- Özelleştirilebilir yerleşik kontroller ve zamanlayıcı ile en aza indirgenmiş enerji tüketimi
- Akıllı telefon ve tabletlerle kolay hizmete alma ve kablolu kontrollü kurulum olanakları
- Kolay ve hızlı montaj için son derece basit ve hafif, mevcut kurulumlara tamamen yükseltilebilir

## [APPLICATIONS]

- Benzin istasyonları

## [FEATURES]

- Maksimum enerji tasarrufu ve azaltılmış bakım maliyetleri için yüksek verimli, uzun ömürlü LED platformu
- Dahili hareket sensörü modülü ve ışığın farklı düzeylerde programlanabilir otomatik karartması için zamanlayıcı ile SMART kontrol sistemi
- Işığın sınırlı düzeyde otomatik karartması için yalnızca fabrika önayarlı hareket sensörü modüllü BASIC + kontrol sistemi
- Akıllı telefonlar ve tabletler için kolay kullanıcı arabirimi özel uygulama

## [VERSIONS]


Mini 300 LED recessed





Mini 300 LED surface mounted




## [DIMENSIONALDRAWING]



BBP333 LED159/757 | PRM



BCP333 LED159/757 | PRM



## [PRODUCTDETAILS]



Mini 300 LED surface  
mounted rear view



Mini 300 LED with  
accessory kit - front view



Mini 300 LED with  
accessory kit - rear view




Mini 300 LED with 560x410  
frame



Mini 300 LED with 470x470  
frame



Mini 300 LED with 360x360  
frame



Mini 300 LED recessed -  
rear view

### Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu	LED159 [LED module 15900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	113°

## Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	10%

## Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak

## Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	14.240 lm	Petrol dönebilen simetrik orta
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	13.440 lm	Petrol asimetrik orta
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	14.400 lm	Petrol dönebilen simetrik orta


## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	90 W
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W


## Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	BBP333
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	BCP333


### [POLARNORMALDIAGRAMS]



BBP333I - 910925865268



BBP333I - 910925865280



BBP333I - 910925866255