



Akıllı aydınlatmayla benzin istasyonunuzu zenginleştirme

Mini 300 LED gen3

Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü boyunca tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip, isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonu harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü kontrol edebilir. Bu, yatırımınıza olumlu bir etki yaratmanın yanı sıra, ek enerji tasarrufuna da yol açabilir. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

Mini 300 LED gen3

Faydaları

- Özel optik ışın tercihiyle mükemmel ışık kalitesi, farklı benzin istasyonu yapılandırmalarının her türlü ihtiyacıyla uyumludur
- Özelleştirilebilir yerleşik kontroller ve zamanlayıcı ile en aza indirgenmiş enerji tüketimi
- Akıllı telefon ve tabletlerle kolay hizmete alma ve kablosuz kontrollü kurulum olanakları
- Kolay ve hızlı montaj için son derece basit ve hafif, mevcut kurulumlara tamamen yükseltilebilir

Özellikler

- Maksimum enerji tasarrufu ve azaltılmış bakım maliyetleri için yüksek verimli, uzun ömürlü LED platformu
- Dahili hareket sensörü modülü ve ışığın farklı düzeylerde programlanabilir otomatik karartması için zamanlayıcı ile SMART kontrol sistemi
- Işığın sınırlı düzeyde otomatik karartması için yalnızca fabrika önayarlı hareket sensörü modüllü BASIC + kontrol sistemi
- Akıllı telefonlar ve tabletler için kolay kullanıcı arabirimli özel uygulama

Uygulama

- Benzin istasyonları

Versions







Mini300 gen3-BBP333



Mini300 gen3-BCP333

Boyutlu çizim



Mini 300 LED gen3

ÜRÜN BİLGİLERİ



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF




Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED159
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	113°
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi
--	-----------------------------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	14.240 lm	Petrol dönebilen simetrik orta
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	13.440 lm	Petrol asimetrik orta
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	14.400 lm	Petrol dönebilen simetrik orta

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	90 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	91 W


Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	BBP333
81937800	BBP333 LED159/757 I PAM	BBP333


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
99758100	BGP333 LED159/757 I PRM	BGP333

Mini 300 LED gen3


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BBP3331 -
910925865268



Polar Normal (separate) - BBP3331 -
910925865280



Polar Normal (separate) - BBP3331 -
910925866255

