



## Vytvára atraktívne prostredie v centrách miest

OptiSpace je kreatívne riešenie pre stĺpiky, ktoré vám umožňuje vybudovať atraktívnejší priestor v centre mesta zameraný na občanov tým, že sa vyhnete vertikalizácii mestskej krajiny. OptiSpace prináša toto všetko a ešte viac, a pritom za vašu investíciu poskytuje atraktívne celkové náklady na vlastníctvo. Vďaka rôznym možnostiam ovládania môžete znížiť spotrebu energie a ešte viac minimalizovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a vďaka vynikajúcim a optimalizovaným možnostiam rozloženia svetla môžete maximalizovať rozostupy medzi stĺpikmi, čím minimalizujete počet svetelných bodov, ktoré je potrebné nainštalovať. Pre podporu rôznych dizajnových schém je OptiSpace k dispozícii aj v rôznych farbách: štandardná farba je ultra tmavosivá a ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie.

## Výhody

- Diskrétny dizajn, prítlačivo splyvajúci s modernými priestormi centier miest
- Atraktívne celkové náklady na vlastníctvo
- V súlade s hlavnými vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi v Európe


## Applications

- Parky a námestia
- Chodníky pre chodcov a cyklistov
- Čelné strany budov a parkoviská

## Versions



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

## Rozmerový obrázok




BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

## Vlastnosti

- Umožňuje široký rozstup, až 20 metrov
- Poskytuje svetelný výkon až 4 300 lm
- Klasifikácie IP66 a IK10
- Možnosti farebnej teploty: teplá biela (WW)/neutrálna biela (NW)
- Možnosť výberu asymetrickej alebo symetrickej optiky
- Príslušenstvo podkladovej časti



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR




BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

## Podrobnosti o produkte




OptiSpace-BCB500  
-5DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-4DPP.TIF



OptiSpace Sparepart



OptiSpace-BCB500  
-6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500  
-10DPP.TIF

### Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

### Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela

## Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/  
diferenciálny režim) Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v  
diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom  
režime

## Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

## Mechanické časti a teleso

Farba telesa Čierna  
Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu  
a odolnosť proti prúdu vody]  
Kód krytia IP (mechanický náraz) IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]  
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°  
Štandardný uhol sklonu od bočného  
otvoru 0°  
Typ optického krytu Polykarbonátový kryt a lesklá, vysoko  
reflexná optika

## Schválenie a použitie

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých  
povrchoch  
Značka CE Áno

## Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h 0,5 %

## Údaje o produkte

Kód radu produktov BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]

## Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27


## Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4 900 lm	177°	Symetrická
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2 400 lm	7° - 9° x 177°	Asymetrická


## Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

## Polar normal diagrams



BCB500I - 912300024103



BCB500I - 912300024101