



Створення привабливих внутрішньоміських ландшафтів

OptiSpace – це креативне рішення для стовпчиків, яке дозволяє створити більш привабливий, орієнтований на громадян простір у центрі міста, уникаючи вертикалізації міського ландшафту. OptiSpace пропонує все це та навіть більше, забезпечуючи привабливу загальну вартість володіння (TCO) для ваших інвестицій. Завдяки різним варіантам керування ви можете зменшити споживання енергії та ще більше мінімізувати сукупну вартість володіння, а завдяки чудовим та оптимізованим варіантам розподілу світла ви можете максимізувати відстань між стовпчиками, тим самим мінімізуючи кількість точок освітлення, які необхідно встановити. Для підтримки різних дизайнерських схем OptiSpace також доступний у різних кольорах: стандартним кольором є ультратемно-сірий, інші кольори доступні на запит.

Переваги

- Скромний дизайн, який чудово вписується в сучасний міський простір
- Приваблива загальна вартість володіння
- Відповідає основним національним і міжнародним законам у Європі


Applications

- Парки та площі
- Пішохідні й велосипедні доріжки
- Фасади будівель і міські паркування

Версії



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Розміри




BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Характеристики

- Забезпечує широку відстань до 20 метрів
- Забезпечує світловіддачу до 4300 лм
- Класи захисту IP66 і IK10
- Варіанти колірної температури теплого білого (WW) / нейтрального білого (NW).
- Можна вибрати як асиметричну, так і симетричну оптику
- Аксесуар для наземної секції



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR




BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR



BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Деталі по продукції




OptiSpace-BCB500
-5DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-4DPP.TIF



OptiSpace Sparepart



OptiSpace-BCB500
-6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500
-10DPP.TIF

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	740 нейтральний білий

Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі
---	--

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Чорний
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK10 [20 Дж вандалостійкий]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний корпус і глянцева світловідбивальна оптична пристрій

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
---	-------

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]
-------------------------	----------------------------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27


Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Розширення променя світла світильника	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4 900 lm	177°	Симетричний
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	2 400 lm	7° – 9° x 177°	Асиметричний


Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

Polar normal diagrams



BCB500I - 912300024103



BCB500I - 912300024101