



UniStrip G4 – Το καλύτερο στην κατηγορία γραμμικό φωτιστικό LED τοποθέτησης σε επιφάνειες για εφαρμογές σταθερού και δυναμικού αρχιτεκτονικού φωτισμού εξωτερικού χώρου

UniStrip G4

Το UniStrip G4 είναι ένα επιφανειακό φωτιστικό LED εξωτερικού χώρου που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού προσόψεων και εξωτερικών χώρων. Μια οικογένεια που καλύπτει όλες τις ανάγκες σας για φωτισμό με εφέ απλίκας, γραμμικό φωτισμό με προβολείς ανάδειξης όψεων και επιφανειών. Η στιβαρή μηχανική και η μοναδική οπτική σχεδίαση το καθιστούν ιδανικό για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου απαιτείται λύση γραμμικού φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μονόχρωμα χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενη επιλογή ελέγχου λευκού και DMX που διατίθεται με έως και 8 pixel (8ID) για να δώσει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίασης χωρίς περιορισμούς.

Οφέλη

- Διατίθενται εκδόσεις LED υψηλής και χαμηλής ισχύος
- Διάφοροι φακοί διάχυσης που ταιριάζουν σε όλες τις εφαρμογές
- Ρυθμιζόμενα στηρίγματα και περαστή καλωδίωση για σύνδεση από άκρο σε άκρο

Χαρακτηριστικά

- Έξι υπο-οικογένειες με ισχύ από 3W έως 120W
- Εκδόσεις με τροφοδοσία DC και AC
- Δυνατότητα επιλογής στενής, μεσαίας, ευρείας και ασύμμετρης δέσμης
- Προαιρετικές ασπίδες θάμβωσης για περισσότερη οπτική άνεση

Εφαρμογή

- Γέφυρες, μνημεία, προσόψεις
- Τοπίου
- Πάρκα και πλατείες

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Versions



159A3792

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



159A3731 Detail Photo

