



# **UniStrip G4 – førsteklasses lineær, overflatemontert LED-armatur for fast utvendig belysning og dynamisk arkitektonisk belysning**

## **UniStrip G4**

UniStrip G4 er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt LED-armatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektonisk belysning utendørs. Én produktserie som passer til alle dine behov: veggbelysning, streifbelysning og lineær flombelysning. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til belysning av bygningsfasader, broer og overganger samt til alle bruksområder som krever en linjebelysningsløsning. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit og med DMX-kontroll som tilbehør med opptil 8 piksler (8IDs) slik at arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

## Fordeler

- LED-versjoner med høy og lav strømkraft tilgjengelige
- Ulike spredningslinser som passer til alle bruksområder
- Justerbare braketter og gjennomgående ledninger for ende-til-ende-tilkobling

## Funksjoner

- Seks underserier med effektområder fra 3 W til 120 W
- DC- og AC-drevne versjoner
- Tilgjengelig med smalstrålet, mellomstrålet, bredstrålet og asymmetrisk spredningsvinkel
- Valgfri blendebeskyttelse for mer visuell komfort




## Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og torg

## Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

## Målskisse



Produkt detaljer

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



| Generell informasjon          |             |
|-------------------------------|-------------|
| Driver inkludert              | Nei         |
| Teknisk belysning             |             |
| Lyskildefarge                 | Varmhvit    |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80          |
| Kontroller og dimming         |             |
| Kan dimmes                    | Nei         |
| Mekanikk og innfatning        |             |
| Type optisk deksel            | Klart glass |
| Innfatningsfarge              | Mørkegrå    |
| Mekanisk støtteskottelseskode | IK06        |
| Ingress beskyttelseskode      | IP66        |
| Godkjenning og bruksområde    |             |
| CE-merke                      | Ja          |

Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name             | Korreleret fargetemperatur (nom.) | Lysytelse |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 911401779982 | BCP386 12LED 27K 24V 60 L30   | 2700 K                            | 200 lm    |
| 911401780062 | BCP386 12LED 30K 24V A11 L30  | 3000 K                            | 195 lm    |
| 911401780192 | BCP386 30LED 30K 24V 45 L50   | 3000 K                            | 490 lm    |
| 911401780232 | BCP386 30LED 27K 24V 60 L50   | 2700 K                            | 495 lm    |
| 911401780292 | BCP386 30LED 27K 24V A11 L50  | 2700 K                            | 485 lm    |
| 911401780312 | BCP386 30LED 30K 24V A11 L50  | 3000 K                            | 485 lm    |
| 911401780442 | BCP386 60LED 30K 24V 45 L100  | 3000 K                            | 975 lm    |
| 911401780482 | BCP386 60LED 27K 24V 60 L100  | 2700 K                            | 985 lm    |
| 911401780502 | BCP386 60LED 30K 24V 60 L100  | 3000 K                            | 985 lm    |
| 911401780562 | BCP386 60LED 30K 24V A11 L100 | 3000 K                            | 960 lm    |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name            | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 911401779982 | BCP386 12LED 27K 24V 60 L30  | 3 W           |
| 911401780062 | BCP386 12LED 30K 24V A11 L30 | 3 W           |
| 911401780192 | BCP386 30LED 30K 24V 45 L50  | 7,5 W         |
| 911401780232 | BCP386 30LED 27K 24V 60 L50  | 7,5 W         |
| 911401780292 | BCP386 30LED 27K 24V A11 L50 | 7,5 W         |

| Order Code   | Full Product Name             | Effektforbruk |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 911401780312 | BCP386 30LED 30K 24V A11 L50  | 7,5 W         |
| 911401780442 | BCP386 60LED 30K 24V 45 L100  | 15 W          |
| 911401780482 | BCP386 60LED 27K 24V 60 L100  | 15 W          |
| 911401780502 | BCP386 60LED 30K 24V 60 L100  | 15 W          |
| 911401780562 | BCP386 60LED 30K 24V A11 L100 | 15 W          |

