



UniStrip G4: Dış Mekan Sabit ve Dinamik Mimari Aydınlatma Uygulamaları İçin Sınıfının En İyisi Doğrusal LED Yüzeye Monte Aydınlatma Armatürü

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

[BENEFITS]

- Yüksek ve Düşük Güçlü LED modelleri mevcuttur
- Her türlü uygulamaya uyan çeşitli dağınık lensler
- Uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir destekler ve dahili kablolama

[APPLICATIONS]

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

[FEATURES]

- 3 W - 120 W arasında güç aralıklarına sahip altı alt ürün ailesi
- DC ve AC güçlü modeller
- Dar, orta genişlikte, geniş ve asimetric ışınlar kullanılabilir
- Daha fazla göz konforu için isteğe bağlı parlama levhaları
- Yalnızca dış mekanda kullanım için

[VERSIONS]




159A3792




BCP381


[DIMENSIONALDRAWING]




BCP386 30LED 27K 24V 60 L50




BCP386 12LED 40K 24V A11 L30



BCP386 60LED 40K 24V 60 L100



BCP381 12LED 30K 24V A2 L50




BCP381 24LED 30K 24V A2 L100

[PRODUCTDETAILS]




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	16° x 35°

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	200 lm	2700 K	Sıcak beyaz
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	195 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	205 lm	4000 K	Nötr beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	490 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	495 lm	2700 K	Sıcak beyaz
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	485 lm	2700 K	Sıcak beyaz
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	485 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	515 lm	4000 K	Nötr beyaz
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	975 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	985 lm	2700 K	Sıcak beyaz
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	985 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	1.045 lm	4000 K	Nötr beyaz
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	960 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	1.020 lm	4000 K	Nötr beyaz
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	848 lm	3000 K	Sıcak beyaz
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	1.663 lm	3000 K	Sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Şeffaf cam
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Şeffaf cam
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Şeffaf cam

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Şeffaf cam
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Şeffaf cam
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Şeffaf cam
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Düz cam
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Düz cam