

PHILIPS

Lighting



UniStrip G4: Dış Mekan Sabit ve Dinamik Mimari Aydınlatma Uygulamaları İçin Sınıfının En İyisi Doğrusal LED Yüzeye Monte Aydınlatma Armatürü

UniStrip G4

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

UniStrip G4

Faydaları

- Yüksek ve Düşük Güçlü LED modelleri mevcuttur
- Her türlü uygulamaya uyan çeşitli dağılık lensler
- Uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir destekler ve dahili kablolama

Özellikler

- 3 W - 120 W arasında güç aralıklarına sahip altı alt ürün ailesi
- DC ve AC güçlü modeller
- Dar, orta genişlikte, geniş ve asimetrik ışınlar kullanılabilir
- Daha fazla göz konforu için isteğe bağlı parlama levhaları

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

Güvenlik ve uyarılar



- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Versions






BCP381

Boyutlu çizim



UniStrip G4

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4

ÜRÜN BİLGİLERİ


UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



UniStrip G4

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilir ışık kaynağı
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilir ışık kaynağı
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Hayır
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		İlişkili Renk	
		armatürü ışık yayılması	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Sıcak beyaz	2700 K	200 lm
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Sıcak beyaz	3000 K	195 lm
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Nötr beyaz	4000 K	205 lm
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Sıcak beyaz	3000 K	490 lm
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Sıcak beyaz	2700 K	495 lm
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Sıcak beyaz	2700 K	485 lm
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Sıcak beyaz	3000 K	485 lm
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Nötr beyaz	4000 K	515 lm

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		İlişkili Renk	
		ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	975 lm
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Sıcak beyaz	2700 K	985 lm
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	985 lm
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Nötr beyaz	4000 K	1.045 lm
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Sıcak beyaz	3000 K	960 lm
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Nötr beyaz	4000 K	1.020 lm
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	848 lm
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Sıcak beyaz	3000 K	1.663 lm

Çalıştırma ve Elektrik

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Şeffaf cam
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Şeffaf cam
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Şeffaf cam
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Şeffaf cam
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Şeffaf cam
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Şeffaf cam

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Şeffaf cam
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Şeffaf cam
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Şeffaf cam
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Şeffaf cam
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Düz cam
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Düz cam

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

