

**PHILIPS**

**Lighting**



# **UniStrip G4 - 頂級線性 LED 表面安裝燈具，滿足 外部固定、動態建築照明 應用需求**

## **UniStrip G4**

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

### **优点**

- 提供高/低電量 LED 版本
- 各種滿足所有應用的擴展透鏡
- 端對端連線用可調式支架和直通佈線

### **特点**

- 系列細分六組，功率範圍 3W 到 120W
- DC 和 AC 電源版本
- 提供窄、中、寬和不對稱式等光束選項
- 選配防眩板，提高視覺舒適

### **应用**




- 橋樑、古蹟和建築立面
- 造景燈
- 公園和廣場

### **安全提示**

- 僅適合室外使用

# UniStrip G4

## 二维绘图



## 产品详细

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



一般資訊	
內附驅動器	無
<b>照明技術</b>	
演色性指數 (CRI)	80
<b>控制與調光</b>	
可調光	否
<b>機械與外罩</b>	
光學罩類型	透明玻璃
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	是

**照明技術**

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	暖白光	2700 K	200 lm
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	暖白光	3000 K	195 lm
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	中性白光	4000 K	205 lm
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	暖白光	3000 K	490 lm
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	暖白光	2700 K	495 lm
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	暖白光	2700 K	485 lm
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	暖白光	3000 K	485 lm
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	中性白光	4000 K	515 lm
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	暖白光	3000 K	975 lm
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	暖白光	2700 K	985 lm
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	暖白光	3000 K	985 lm
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	中性白光	4000 K	1,045 lm
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	暖白光	3000 K	960 lm
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	中性白光	4000 K	1,020 lm

**運轉與電力**

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7.5 W
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7.5 W
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7.5 W
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7.5 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7.5 W
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W

