



UniEdge – Zvýrazněte své hranice

UniEdge je přisazené exteriérové kompaktní architektonické LED svítidlo pro osvětlení hran, vhodné pro fasády a venkovní dekorativní osvětlení. Odolné mechanické a vysoce výkonné optické provedení UniEdge je ideální pro osvětlení vnitřních rámců oken a dveří, fasád budov, památek a památníků. K dispozici v bílých a monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. Jedinečné rozptylné čočky s volitelným řídicím rozhraním DMX dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

Výhody

- Jedinečný optický rozptyl 3x90° pro zvýraznění vnitřních rámců nebo vnějších hran oken, balkonů nebo dveří
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a sklopné konzoly
- Prodrátování zajišťující napájení a signál DMX512

Applications

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí

Vlastnosti

- Odolné provedení a IP66 pro venkovní použití
- Jedinečný optický rozptyl 3x90° pro osvětlení architektonických hran
- Odvodnění zabraňující hromadění nečistot a vody


- Nastavitelný úhel sklonu -5° až +85°
- Prodrátování zajišťující napájení a přenos dat DMX prostřednictvím konektorů IP67
- Pouze pro venkovní použití

Versions

UniEdge 4LED



Rozměrové výkresy



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Obecné informace

Včetně předřadníku Ne

Světelné technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) -
Index podání barev (CRI) 80

Provozní a elektrické

Spotřeba energie 10 W

Mechanické a materiály

Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Tvrzené sklo

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ne

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Barva světelného zdroje
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Teplá bílá
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Teplá bílá
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Teplá bílá
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Neutrální bílá
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Neutrální bílá

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Ne
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Ne
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ano
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Ne
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ano