



# UniEdge – Zvýrazněte své hranice

## UniEdge

UniEdge je přisazené exteriérové kompaktní architektonické LED svítidlo pro osvětlení hran, vhodné pro fasády a venkovní dekorativní osvětlení. Odolné mechanické a vysoce výkonné optické provedení UniEdge je ideální pro osvětlení vnitřních rámců oken a dveří, fasád budov, památek a památníků. K dispozici v bílých a monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé. Jedinečné rozptylné čočky s volitelným řídicím rozhraním DMX dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů.

### Výhody

- Jedinečný optický rozptyl 3x90° pro zvýraznění vnitřních rámců nebo vnějších hran oken, balkonů nebo dveří
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a sklopné konzoly
- Prodrátování zajišťující napájení a signál DMX512

### Vlastnosti

- Odolné provedení a IP66 pro venkovní použití
- Jedinečný optický rozptyl 3x90° pro osvětlení architektonických hran
- Odvodnění zabraňující hromadění nečistot a vody
- Nastavitelný úhel sklonu -5° až +85°
- Prodrátování zajišťující napájení a přenos dat DMX prostřednictvím konektorů IP67

### Aplikace

- Mosty, památky, fasády
- Krajina
- Parky a náměstí

### Varování a bezpečnost


- Pouze pro venkovní použití

## Versions



UniEdge 4LED

## Rozměrové výkresy



### Obecné informace

Včetně předřadníku Ne

### Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) -

Index podání barev (CRI) 80

### Provozní a elektrické

Spotřeba energie 10 W

### Mechanické a materiály

Typ optického krytu Tvrzené sklo

Barva těla Tmavě šedá

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK06

Kód ochrany proti vniknutí IP66

### Certifikace a použití

Značka CE Ne

Značka hořlavosti Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

### Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Světelný tok
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Teplá bílá	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Teplá bílá	127 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Teplá bílá	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Neutrální bílá	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Neutrální bílá	142 lm

## Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Ne
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Ne
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Ne
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ano

