

UniEdge – Få dine kantafgrænsninger til at skille sig ud

UniEdge

UniEdge er en overflademonteret, kompakt arkitektonisk LED-kantbelysning, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs dekorationsbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør UniEdge ideel til kantbelysning på vinduer, indvendige dørkarme, bygningsfacader, vartegn og monumenter. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Unik spredningslinse med DMX-styringsmulighed giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Fordele

- Unik optisk 3 x 90° fordeling, der fremhæver de indvendige rammer eller yderkanter på vinduer, altaner eller døre.
- Kompakt størrelse, let vægt og vipbare beslag.
- ledningsføring til strøm og DMX512 signal.

Funktioner

- Robust design & IP66 til udendørs anvendelse
- Unik 3 x 90° optisk lysfordeling til belysning af arkitektoniske kanter
- Design med dræn, hvilket reducerer snavs og vandophobning
- Justerbar -5° til +85° hældningsvinkel
- Ledningsføring til strøm og DMX-data via IP67-stik

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

registrerede til at ændre

UniEdge

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.

www.lighting.philips.com
2023, april 15 - registrerede til at ændre