

PHILIPS

Lighting



UniEdge - Heben Sie Ihre Grenzen hervor

UniEdge

UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

Vorteile

- Einzigartige optische Verteilung 3x90° zur Betonung der inneren Rahmen oder äußeren Kanten von Fenstern, Balkonen oder Türen.
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und neigbare Halterungen.
- Durchgehende Verkabelung für Strom und DMX512-Signal.

Merkmale

- Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen
- Einzigartige optische Verteilung von 3x90° zur Ausleuchtung von Architekturkanten
- Drainagekonzept für eine verminderte Ansammlung von Schmutz und Wasser
- Einstellbarer Neigungswinkel von -5° bis +85°
- Durchgangsverdrahtung für Strom und DMX-Daten über IP67-Stecker

Anwendung

- Brücken, Monamente, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

Hinweise


- Nur für Außenanwendungen

Versions



UniEdge 4LED

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Nein
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	10 W
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzart (IP)	IP66
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Nein
Entflambarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammable Oberflächen (F- Zeichen)

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Lichtstrom
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Warmweiß	124 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Neutralweiß	142 lm

