



UniEdge - Heben Sie Ihre Grenzen hervor

UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

Vorteile

- Einzigartige optische Verteilung 3x90° zur Betonung der inneren Rahmen oder äußeren Kanten von Fenstern, Balkonen oder Türen.
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und neigbare Halterungen.
- Durchgehende Verkabelung für Strom und DMX512-Signal.

Applications

- Brücken, Monumente, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

Merkmale

- Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen
- Einzigartige optische Verteilung von 3x90° zur Ausleuchtung von Architekturkanten
- Drainagekonzept für eine verminderte Ansammlung von Schmutz und Wasser


- Einstellbarer Neigungswinkel von -5° bis +85°
- Durchgangsverdrahtung für Strom und DMX-Daten über IP67-Stecker
- Nur für Außenanwendungen

Versions

UniEdge 4LED



Abmessungsskizzen



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Nein
-------------------------	------

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur -

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
---------------------------	----

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	10 W
----------------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [1 J]
Typ optische Abdeckung	Gehärtetes Glas

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Nein

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Farbe der Lichtquelle
8719514923522	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Warmweiß
8719514923539	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Warmweiß
8719514923553	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Neutralweiß

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8719514923522	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nein
8719514923539	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja
8719514923553	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja