

PHILIPS

Lighting



UniEdge - Heben Sie Ihre Grenzen hervor

UniEdge

UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

Vorteile

- Einzigartige optische Verteilung 3x90° zur Betonung der inneren Rahmen oder äußeren Kanten von Fenstern, Balkonen oder Türen.
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und neigbare Halterungen.
- Durchgehende Verkabelung für Strom und DMX512-Signal.

Merkmale

- Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen
- Einzigartige optische Verteilung von 3x90° zur Ausleuchtung von Architekturkanten
- Drainagekonzept für eine verminderte Ansammlung von Schmutz und Wasser
- Einstellbarer Neigungswinkel von -5° bis +85°
- Durchgangsverdrahtung für Strom und DMX-Daten über IP67-Stecker


Anwendung

- Brücken, Monamente, Fassaden
- Landschaftsbeleuchtung
- Parkanlagen und Plätze

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten			
Betriebsgerät inklusive	Nein	Order Code	Full Product Name		
Lichttechnische Daten		Farbe der Lichtquelle	Lichtstrom		
Ähnlichste Farbtemperatur	-	Warmweiß	127 lm		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Warmweiß	124 lm		
Schlagfestigkeit (IK)		Neutralweiß	142 lm		
Betrieb und Elektrik					
Systemleistung	10 W				
Mechanik und Gehäuse					
Typ optische Abdeckung	Gehärtetes Glas				
Gehäusefarbe	Dunkelgrau				
Schlagfestigkeit (IK)	IK06				
Schutzart (IP)	IP66				
Genehmigung und Anwendung					
CE-Zeichen	Nein				
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)				
Lichtregelung und Dimmen					
Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nein	92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja			



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

www.lighting.philips.com
2025, August 5 – Änderungen vorbehalten